

SRG-XB25

25x optik yaknlatrma
kompakt 4K60P IP KUTU tipi
Uzak Kamera

2021
PRODUCT
of the
YEAR
NABSHOW
WINNER



Overview

Büyük alanlarda kareyi dolduran yakın çekimler için güçlü 25x optik yaknlatrma lensi bulunan bu yüksek kaliteli uzak kamerayla net, ayrıntılarla dolu 4K 60p video ak yapn.

SRG-XB25 yüksek yaknlatrma KUTU kamera, Sony'nin onlarca yla dayanan profesyonel görüntüleme bilgisinden faydalanarak çeitli içerik oluturma uygulamalara uyum salar. Seminer salonlar, amfiler, sanal prodüksiyon stüdyolar, kamu/meclis binalar ve ibadethaneler gibi ortamlarda etkileyici 4K görüntüler çekmek ve bunların akn yapmak için idealdir.

Uygun fiyatlı SRG-XB25, özellikle de özel kamera operatörlerinden oluan bir ekibe gerek kalmadan yüksek kaliteli görüntüler istenen çoklu kamerayla çekim kurulumları için caziptir. Güçlü 25x optik yaknlatrma sunan entegre lens, kamera arka tarafa veya büyük oditoryumlara ve halka açık alanlara kurulmu olsa dahi, konumacların ve sunum yapanların kareyi dolduran yakın çekimlerini yakalar.

SRG-XB25; gücü, video akn ve kamera kontrol sinyallerini tayan tek bir Ethernet kablosuyla tamamen IP üzerine kurulu prodüksiyon ortamlarına sorunsuzca uyum salar.

Ders çekimi uygulamalar için ideal olan SRG-XB25, REA-C1000 Edge Analytics Appliance ile birlikte sorunsuzca çalışır. Örneğin kameranın güçlü 25x yakınlaştırması, büyük sınıflarda veya eğitim alanlarında konumlarının jestlerini ve el yazsını yakalayarak REA-C1000'in müterinin isteklerini sunmasını sağlar.

Features

Salam, kompakt ve kompakt

Sadece 80,1 × 70,9 × 177,2 mm boyutlarında ve 0,87 kg ağırlığında olan SRG-XB25 her türlü ortama entegre edilmeye hazırdır. Üst ve alt tripod balantları kurulum esnekliğini artırır. Arka panel korumaları daha fazla salımlık sunar, kolayca okunabilen büyük uyarı sinyali lambası da çok kameralı kurulumlarda avantaj sağlar.

Güçlü 25x optik yakınlaştırma

25x optik yakınlaştırmalı entegre otomatik odaklama lensi ve ek dijital yakınlaştırma, sunum yapanların veya izleyicilerin ultra net, güçlü yakın çekimlerini sunar.

Kolay IP balanabilirliği, tek kabloyla kurulum

Kamera kontrolü, PoE ve video çıkışı, tek bir Ethernet kablosu üzerinden tanınarak kurulum masrafları azalır ve dar veya ulaşılması zor yerlerde entegrasyon kolaylaşır. Tam IP entegrasyonuna, Gerçek Zamanlı Ak Protokolü (RTSP), Gerçek Zamanlı Mesajlama Protokolü (RTMP) ile Güvenli ve Güvenilir Aktarım (SRT) desteği de dahildir. NDI®|HX desteğinden de faydalanılabilir.

Yüksek kaliteli 4K 60p görüntüler

Kameranın 1/2,5 tipi Exmor R CMOS sensörü, mükemmel düşük ışık hassasiyetiyle pürüzsüz, net ayrıntılara sahip 4K 60p video çeker.

Yayn stilinde uyar sinyali

Kameraya monte edilmi uyar sinyali , kamera aktif olduunda, öretmene veya sunum yapan kiiye görsel onay verir. Yatay çubuk stilindeki k, hem sahnedekiler/sunum yapanlar hem de yönetmen tarafndan kolayca görülür.

Ses girii

Harici bir mikrofona veya hat seviyeli kaynak balayarak amfilerde ve toplant odalarında ya da reality TV programlarında net görüntü ve ses yakalayabilirsiniz.

Specifications

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü 1/2,5 CMOS

Görüntü Sensörü (Etkin Piksel Says) Yaklak 8,40 Megapiksel

3840×2160/59,94p
3840×2160/29,97p
1920×1080/59,94p
1920×1080/59,94i
1920×1080/29,97p
1280×720/59,94p
1280×720/29,97p
640×360/59,94p
640×360/29,97p
Sinyal Sistemi 3840×2160/50p
3840×2160/25p
1920×1080/50p

	1920×1080/50i 1920×1080/25p 1280×720/50p 1280×720/25p 640×360/50p 640×360/25p 640×480/59,94p *1 *1 Yalnızca HDMI çık.
Minimum Aydınlatma (50 IRE)	0,8 lüks (4K çık, 50 IRE, 1/30 sn)
Enstantane Hz	1/10.000 sn - 1/1 sn
Optik Yakınlatma	25x (4K)
Digital Zoom	maksimum 3x piksel yakınlatma, 2x dijital yakınlatma
Yatay Görüntüleme Açs	Yaklak 68°
Odak Uzakl	f = 4,8 mm ila 120 mm, F1.6 ila F3.4 f = 28 mm ila 694 mm (35 mm kamera edeeri)
Minimum Nesne Mesafesi	1500 mm (GEN/TELE)

Ön ayar says	256 (CGI/MISCA)
--------------	-----------------

Kamera Özellikleri

Gündüz/Gece	Evet
-------------	------

Image Flip	Evet
------------	------

Uyar Sinyali Lambas	Evet
------------------------	------

IP Sktrma Format	ITU-T H.264/H.265
---------------------	-------------------

Bit Hz Sktrma Modu	CBR/VBR (seçilebilir)
--------------------------	-----------------------

NDI® HX Özelli	Var (lisans gerekir; ayr olarak satlr)
----------------	----------------------------------------

Ses Kanal	1 kanal
-----------	---------

Ses Codec'i	AAC LC 256 kb/sn/ST (IP) AAC LC 128 kb/sn/ST (IP)
-------------	------------------------------------------------------

Arabirim

Video Çk	HDMI®
----------	-------

HDMI Renk Alan	YUV, 4:2:2 8 bit YUV, 4:2:0 8 bit
----------------	--------------------------------------

	RGB, 4:4:4 8 bit
Ses Çık	Mini jak ø3,5
Kamera Kontrol Arabirimi	VISCA, IP üzerinden VISCA, CGI
Audio in (Ses giri)	Mini jak ø3,5 (Fi Gücü desteklenir)
Güç terminali	IEC60130-10 (JEITA standard RC-5320A) TYPE 4
Genel	
Güç Gereksinimleri	DC 12 V (AC adaptörü 100 V - 240 V, 50/60 Hz), PoE (IEEE802.3af uyumlu)
Güç Tüketimi	DC 12 V:11,0 W PoE giri: 12,9 W
Çalışma sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F)
Boyutlar (G x Y x D)	80,1 × 70,9 × 177,2 mm (3 1/4 × 2 7/8 × 7 inç) (genilik/yükseklik/derinlik) (çıkıntılar hariç)

Arlık	Yaklaşık 0,87 kg (1 lb 15 oz)
Gövde Rengi	Siyah Beyaz
Tripod için Vida Delii Büyüklüü	4,5 mm - 6 mm (3/16 inç - 1/4 inç)
Monte Edilebilir Aç	Yataya ± 45 dereceden az
Tavan Ask Aparat	Evet
Aksesuar yelpazesi	Güvenlik Düzenlemeleri (1) AC adaptörü (1) Tel halat (1) Montaj vidalar (M3×8) (1) Montaj vidalar (M2.6×6 siyah) (1) HDMI kablosu tespit plakası (1)

Related products



SRG-XP1

101 derecelik geni görüntüleme açısına sahip lensle Kompakt 4K60P IP POV uzak kamera



BRC-X1000

Kaypsız yayın görüntü kalitesi sunan 12x optik yakınlatmalı Premium 4K30P PTZ Kamera



REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Edge Analytics Appliance



SRG-X400

30x (CIZ ile) yakınlatmalı ve çok sayıda uygulama için NDI®|HX özelliği sunan Standart 4K30P IP PTZ Kamera

Gallery



