

SRG-XP1

101 derecelik geni
görüntüleme açsna sahip
lensle Kompakt 4K60P IP POV
uzak kamera



Overview

Geni görü açsyla tüm oday çeken ve yer tasarrufu salayan bu bak açs uzak kamerayla kolayca yüksek kaliteli 4K 60p video çekimi ve ak yapn.

SRG-XP1 POV (bak açs) kamera, 4K video prodüksiyonu dünyasna kolayca eriilebilen bir giri noktas salar.

Yüksek kaliteli ikincil kamera olarak da kullanilabilecei e-spor salonlar, reality TV programlar, snflar, toplant alanlar ve hastane ameliyathaneleri gibi ortamlarda "gözetimsiz" video ak için idealdir.

Kompakt boyutlar ve kolay kurulum, SRG-XP1'e özel kamera operatörlerine gerek kalmadan, çoklu kamera kurulumlar için ideal bir nitelik kazandır. Duvar, tavan, tripod ve rafların yan sra çok sayıda tam boy kamera kurulumunun masraflı veya kullansız olaca dar alanlarda da kullanilabilir.

Geni açl lens, 102°yi ayan (Bozulma düzeltmesi: 85°) geni bir görü alan (yatay) sunarak kameranın çok yakından dahi nesnenin tamamını görmesini salar. Ayrıca sradan bir oda kamerası kurulumunun zor olaca çetrefilli konumlardan dahi, bir snftaki veya oditoryumdaki tüm izleyicileri çekebilir.

Video ak, güç ve kamera kontrol sinyallerinin hepsi

standart bir Ethernet kablosu üzerinden tanarak kurulum masraflar azaltlr ve gnmzn IP a tabanlı prodksiyon ortamlarında entegrasyon kolaylar.

Features

Salam, k ve kompakt

Sadece 72,4 × 51,2 × 121,7 mm boyutlarında ve 14 oz arında olan SRG-XP1 her trl ortama entegre edilmeye hazırdır. st ve alt tripod balantlar kurulum esnekliini artırır. Arka panel korumalar daha fazla salamlık sunar, kolayca okunan byk uyar sinyali lambas da ok kameral kurulumlarda avantaj salar.

Geni gr alan

Geni aıl lens, 102°yi aar (Bozulma dzeltmesi: 85°) geni bir gr alanı (yatay) kapsar. Sunum yapan kiinin yznn veya vcudunun tamamını krpma olmadan yakından ekmenin yan sıra odanın da tamamını ekerek herkesin karede grnmesini salayabilir.

Birden ok ak ık

HDMI, Ethernet ve USB 3.0* arabirimleri zerinden kullanılabilen video ak, daha da fazla alma esneklii sunar.

* Tam UVC ilevselli 2020'nin sonuna kadar desteklenecektir.

Kolay IP balanabilirlii, tek kabloyla kurulum

Kamera kontrol, PoE ve video ık ak, tek bir Ethernet kablosu zerinden tanarak kurulum masraflar azaltlr ve dar veya ulalmas zor yerlerde entegrasyon kolaylar. Tam IP entegrasyonuna, Gerek Zamanlı Ak Protokol (RTSP), Gerek Zamanlı Mesajlama Protokol (RTMP) ile Gvenli ve Gvenilir Aktarm (SRT) destei de dâhildir. NDI®|HX desteinden de faydalanılabilir.

Yksek kaliteli 4K 60p grntler

Kameranın 1/1,8 tipi byk Exmor R CMOS sensr,

mükemmel düşük hassasiyetiyle pürüzsüz, net ayrıntılara sahip 4K 60p video çeker.

Yayn stilinde uyar sinyali

Kameraya monte edilmi uyar sinyali , kamera aktif olduunda, öretmene veya sunum yapan kiye görsel onay verir. Yatay çubuk stilindeki k, hem sahnedekiler/sunum yapanlar hem de yönetmen tarafndan kolayca görülür.

Ses girii

Harici bir mikروفon veya hat seviyeli kaynak balayarak amfilerde ve toplant odalarında ya da reality TV programlarında net görüntü ve ses yakalayabilirsiniz.

Specifications

Teknik Özellikler

Görüntü Sensörü 1/1,8 CMOS

Görüntü Sensörü (Etkin Piksel Says) Yaklak 8,40 Megapiksel

3840×2160/59,94p

3840×2160/29,97p

1920×1080/59,94p

1920×1080/59,94i

1920×1080/29,97p

1280×720/59,94p

1280×720/29,97p

640×360/59,94p

640×360/29,97p

3840×2160/50p

Sinyal Sistemi	3840×2160/25p 1920×1080/50p 1920×1080/50i 1920×1080/25p 1280×720/50p 1280×720/25p 640×360/50p 640×360/25p 640×480/59,94p *1 *1 Yalnızca HDMI çık.
----------------	--

Minimum Aydınlatma (50 IRE)	0,5 lüks (4K çık, 50 IRE, 1/30 sn)
-----------------------------	------------------------------------

Enstantane Hz	1/10.000 sn - 1/1 sn
---------------	----------------------

Optik Yakınlatırma	Yok
--------------------	-----

Digital Zoom	maksimum 3x piksel yakınlatırma, 2x dijital yakınlatırma
--------------	--

Yatay Görüntüleme Açs	Yaklak 102°
-----------------------	-------------

Odak Uzakl	f = 4,57 mm, F1,7 f = 21 mm (35 mm kamera ederi)
------------	---

Minimum Nesne	300 mm (GEN/TELE)
---------------	-------------------

Mesafesi

Ön ayar says 256 (CGI/MISCA)

Kamera Özellikleri

Gündüz/Gece Evet

Image Flip Evet

Uyar Sinyali
Lambas Evet

IP Sktrma
Format ITU-T H.264/H.265

Bit Hz
Sktrma
Modu CBR/VBR (seçilebilir)

NDI®|HX Özelli Var (lisans gerekir; ayr olarak
satlr)

Ses Kanal 2 kanal

Ses Codec'i AAC LC 256 kb/sn/ST (IP)
AAC LC 128 kb/sn/ST (IP)

Arabirim

Video Çık HDMI/USB (3.0)

HDMI Renk Alan	YUV, 4:2:2 8 bit YUV, 4:2:0 8 bit RGB, 4:4:4 8 bit
Kamera Kontrol Arabirimi	IP üzerinden VISCA, CGI
Audio in (Ses giri)	Mini jak ø3,5 (Fi Gücü desteklenir)
Güç terminali	IEC60130-10 (JEITA standard RC-5320A) TYPE 4

Genel

Güç Gereksinimleri	DC 12 V (AC adaptörü 100 V - 240 V, 50/60 Hz), PoE (IEEE802.3af uyumlu)
Güç Tüketimi	DC 12 V:12,5 W PoE giri: 12,9 W
Çalma sıcaklığı	0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Depolama Sıcaklığı	-20 °C - +60 °C (-4 °F - +140 °F)
Boyutlar (G x Y x D)	72,4 × 51,2 × 121,7 mm (2 7/8 × 2 1/8 × 4 7/8 inç) (genilik/yükseklik/derinlik)

	(çkntlar hariç)
Arlk	Yaklak 0,41 kg (14 oz)
Gövde Rengi	Siyah Beyaz
Tripod için Vida Delii Büyüklüü	4,5 mm - 6 mm (3/16 inç - 1/4 inç)
Monte Edilebilir Aç	Yataya ± 45 dereceden az
Tavan Ask Aparat	Evet
Aksesuar yelpazesi	Güvenlik Düzenlemeleri (1) AC adaptörü (1) Uzaktan kumanda (1) Tel halat (1) Montaj vidalar (M3×8) (1) Montaj vidalar (M2.6×6 siyah) (1) HDMI kablosu tespit plakası (1)

Related products



BRC-X1000

Kaypsız yayın görüntü kalitesi sunan 12x optik yakınlatmalı Premium 4K30P PTZ Kamera



SRG-X400

30x (CIZ ile) yakınlatmalı ve çok sayıda uygulama için NDI®|HX özelliği sunan Standart 4K30P IP PTZ Kamera



REA-C1000 Edge Analytics Appliance

Edge Analytics Appliance



SRG-XB25

25x optik yakınlatmalı kompakt 4K60P IP KUTU tipi Uzak Kamera

Gallery



