

Tablets for TEOS

Kurumsal uygulamalar için optimum hale getirilen yüksek kapasiteli Android tablet*



Overview

Güç parmaklarınzn ucunda

Dört farklı ekran boyutu seçeneğiyle sunulan bu tabletler, toplantı için kullanılan salonlara, alanlara, odalara ve resepsiyonlara ek bir ilave niteliinde olup bilgi ekran uygulamaların kontrolünü kolaylaştırır. 7 inç ve 10 inç, oda rezervasyonu ve toplantı odası yönetimi için ideal ortaklardır, 15 inç ve 22 inç ise sanal resepsiyon uygulamaları için idealdir.

Bu sağlam tasarımlı tabletlerin her birinde sorunsuz 7/24 duyarlı çalma sağlamak için güçlü bir işlemci ve kapasitif dokunmatik ekran bulunur. Zengin çeşitlilikte seçeneği vardır ve Ethernet üzerinden güç (7 inç, 10 inç ve 15 inç modeller), AC gücü prizlerine ve ek kablolarla gerek kalmadan kurulumu kolaylaştırır.

* Tablet for TEOS modelleri üçüncü şahıs ürünleridir ve Sony tarafından üretilmemiştir.

Features

Basit kurulum

AC güç prizine gerek yok* ve duvar montaj için standart VESA.

Net, parlak ekran

Tabletin yüksek kaliteli IPS paneli, toplantı bilgilerinin net ve

açık bir görünümünü sunar.

7/24 güvenilir çalma

Ticari düzeydeki bu Android tablet, zorlu kurumsal uygulamalar ve iletmeden iletmeye uygulamalar için optimize edilmiş olup 7/24 güvenilir çalma sunuyor.

Hızlı, duyarlı çalma

Tabletin güçlü işlemcisi pürüzsüz ve duyarlı çalma sağlar.

Çok noktalı kapasitif dokunmatik ekran

Yüksek kaliteli dokunmatik ekran, çoklu dokunmatik çalma salayarak el hareketi kontrolünde ekstra esneklik tanır.

Çok yönlü bağlantı seçenekleri

LAN veya Wi-Fi üzerinden kurumsal ağlara bağlanın. USB bağlantı noktasını kullanarak uygulama yükleyin veya sistem güncellemelerini yapın.

Ethernet Üzerinden Güç

PoE (Ethernet üzerinden Güç) desteği, kurulumu kolaylaştırır ve ek kablo tesisat gerekliliklerini azaltır.

Esnek VESA montaj

Yerleik VESA montaj donanımı, duvar veya masa üstüne güvenli ve kalıcı kurulumu kolaylaştırır.

RFID kimlik tanımlama

Kimlik kontrolü için RFID okuyucu aksesuarını (TEB-RFID) entegre edin. NFC etiketinin veya kartın geçi hareketi anında iletilir.

| | |
|--------------------|---|
| Boyutu (diyagonal) | TEB-7XPL: 7 inç TEB-10XPL: 10,1 inç TEB-10SLB: 10,1 inç TEB-15XP: 15,6 inç TEB-22XP: 21,5 inç |
| Çözünürlük | TEB-7XPL: 1024 x 600 TEB-10XPL: 1280 x 800 TEB-10SLB: 1280 x 800 IPS TEB-15XP: 1920 x 1080 TEB-22XP: 1920 x 1080 |
| Parlaklık | TEB-7XPL: 240 cd/m ² TEB-10XPL: 500 cd/m ² TEB-10SLB: 500 cd/m ² TEB-15XP: 300 cd/m ² TEB-22XP: 250 cd/m ² |
| Kullanım | 7/24 Ticari kullanım |
| Görüntüleme Açısı | TEB-7XPL: Y 140° / D 130° TEB-10XPL: Y 160° / D 160° TEB-10SLB: Y 160° / D 160° TEB-15XP: Y 170° / D 170° TEB-22XP: Y 160° / D 160° |
| | TEB-7XPL: Yanstlm Kapasitif (5 nokta) TEB-10XPL: Yanstlm Kapasitif (5 nokta) |

| | |
|--------------|---|
| Dokunma Tipi | TEB-10SLB: Yanstlm Kapasitif (5 nokta) TEB-15XP: Yanstlm Kapasitif (10 nokta) TEB-22XP: Yanstlm Kapasitif (10 nokta) |
|--------------|---|

Sistem ve Balanabilirlik

| | |
|-----|--|
| CPU | TEB-7XPL: Cortex A53, Sekiz Çekirdekli, RK3368H TEB-10XPL: Cortex A17, Dört Çekirdekli, RK3288 TEB-10SLB: Cortex A17, Dört Çekirdekli, RK3288 TEB-15XP: Cortex A17, Dört Çekirdekli, RK3288 TEB-22XP: Cortex A17, Dört Çekirdekli, RK3288 |
|-----|--|

| | |
|---------------|-----------------|
| Sistem Bellei | 2 GB DDR3 SDRAM |
|---------------|-----------------|

| | |
|-----------------|---|
| Dahili Depolama | TEB-7XPL: 16 GB eMMc Flash TEB-10XPL: 16 GB eMMc Flash TEB-10SLB: 8 GB eMMc Flash TEB-15XP: 16 GB eMMc Flash TEB-22XP: 16 GB eMMc Flash |
|-----------------|---|

TEB-7XPL: -

Harici Depolama

TEB-10XPL: SD Kart Yuvas
TEB-10SLB: SD Kart Yuvas
TEB-15XP: SD Kart Yuvas
TEB-22XP: SD Kart Yuvas

S

Android 6

G/Ç Balant
Noktalar

TEB-7XPL: Mikro USB / USB / RJ45
/ POGO Konnektör (alt) / 12 V DC-
IN
TEB-10XPL: Mikro USB / USB /
HDMI çık / GPIO
Balant Noktas / 3,5 mm ses
çık / RJ45 / POGO
Konnektör (3 yan) / 12 V DC-IN
TEB-10SLB: USB Express
balant noktas, (Mikro) USB,
HDMI çık / POGO
Konnektör (3 yan)
TEB-15XP: Mikro USB / USB /
HDMI çık / SPDIF / GPIO
Balant Noktas / 3,5 mm ses
çık / RJ45 / POGO
Konnektör (3 yan) / 12 V DC-IN
TEB-22XP: Mikro USB / USB /
HDMI çık / SPDIF / 3,5 mm
ses çık / RJ45 / POGO
Konnektör (3 yan) / 12 V DC-IN

TEB-7XPL: LAN RJ45 / WiFi / BT 4.2

| | |
|---|--|
| A | TEB-10XPL: LAN RJ45 / WiFi / BT sürüm 4.2 TEB-10SLB: LAN RJ45 / WiFi / BT sürüm 4.2 TEB-15XP: LAN RJ45 / WiFi / BT 4.2 TEB-22XP: LAN RJ45 / WiFi / BT 4.2 |
|---|--|

| | |
|------------|---|
| PoE Destei | TEB-7XPL: IEEE 802.3af ve 802.3at (önerilen) PoE+ anahtar TEB-10XPL: IEEE 802.3af ve 802.3at (önerilen) PoE+ anahtar TEB-10SLB: IEEE 802.3af ve 802.3at (önerilen) PoE+ anahtar TEB-15XP: IEEE 802.3af ve 802.3at (önerilen) PoE+ anahtar TEB-22XP: IEEE 802.3bt PoE++ için Tip 3 anahtar |
|------------|---|

Video ve Ses Özellikleri

| | |
|--------------|---|
| Video Destei | MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MPG, DAT, ASF, RM, MOV, 3GP, MP4, WMV |
|--------------|---|

| | |
|------------|-----------------------------------|
| Ses Destei | MP2, MP3, WMA, WAV, AAC, OGG, ASF |
|------------|-----------------------------------|

| | |
|----------------|---------------|
| Fotoraf Destei | JPG, BMP, GIF |
|----------------|---------------|

TEB-7XPL: stee bal
TEB-10XPL: Var

Mikrofon
TEB-10SLB: Var
TEB-15XP: Var
TEB-22XP: Var

Hoparlör
TEB-7XPL: 2 x 2 W
TEB-10XPL: 2 x 2 W
TEB-10SLB: 2 x 3 W
TEB-15XP: 2 x 3 W
TEB-22XP: 2 x 3 W

Fiziksel

Muhafaza Plastik Muhafaza

LED Bar
TEB-7XPL: Var fakat TEOS için kullanılmıyor
TEB-10XPL: Kenar
TEB-10SLB: Surround
TEB-15XP: -
TEB-22XP: -

Renkli
TEB-7XPL: Siyah
TEB-10XPL: Siyah Beyaz
TEB-10SLB: Siyah Beyaz
TEB-15XP: Siyah
TEB-22XP: Siyah

Arlık
TEB-7XPL: 500 gr
TEB-10XPL: 650 gr
TEB-10SLB: 610 gr

| | |
|----------------------|--|
| | TEB-15XP: 1300 gr TEB-22XP: 4200 gr |
| Boyutlar (G x Y x D) | TEB-7XPL: 188 x 120 x 24 mm TEB-10XPL: 255 x 181 x 25 mm TEB-10SLB: 255 x 181 x 25 mm TEB-15XP: 388 x 242 x 28 mm TEB-22XP: 531 x 322 x 35 mm |
| Montaj | TEB-7XPL: VESA benzersiz yap TEB-10XPL: VESA 75 TEB-10SLB: VESA 75 TEB-15XP: VESA 100 TEB-22XP: VESA 100 |
| Güç Kayna | TEB-7XPL: 12 V / 2 A (AB, BK, ABD) TEB-10XPL: 12 V / 2 A (AB, BK, ABD) TEB-10SLB: 12 V / 2 A TEB-15XP: 12 V / 2 A (AB, BK, ABD) TEB-22XP: 12 V / 5 A |
| Güç Kullanım | TEB-7XPL: 4 ~ 11 Watt TEB-10XPL: 10 ~ 20 Watt TEB-10SLB: 10 Watt ~ Maks. 19,5 Watt TEB-15XP: 10 ~ 20 Watt TEB-22XP: 30 ~ 45 Watt |

Manage for TEOS Uyumluluu (stee
Bal Lisanslar)

| | |
|------------------|----------|
| Oda Rezervasyonu | TEM-TA10 |
| Kurumsal TV | TEM-TA10 |
| Ziyaretçi Giriş | TEM-TA10 |
| Kurumsal TV | TEM-TA10 |
| Yön Bulma | TEM-TA10 |
| Oda Kontrolü | TEM-TA10 |
| Anket | TEM-TA10 |

Aksesuarlar

| | |
|----------|---|
| TEB-RFID | RFID/NFC 13,56 MHz Okuyucu aksesuar (Mifare ve AB markalar ile uyumludur) |
| GM-75 | TEB-7XPL, TEB-10XPL ve TEB-10SLB için Cam Balant Parças |
| WM-25 | VESA 75/100 Duvara Montaj Braketi, tüm tabletlerle uyumlu |
| WM-75 | TEB-7XPL, TEB-10XPL ve TEB-10SLB için VESA 75 masa üzeri tablet stand |
| | TEB-15XP ve TEB-22XP için VESA |

| | |
|----------------|--|
| WM-100 | 100 masa üzeri tablet stand |
| TDS-100 | TEB-15XP ve TEB-22XP için VESA 100 masa üzeri tablet stand |
| CAB-RJ45-TAB | Monte tabletler için kancalı RJ45 Kablo |
| KIO-10DSQPL-NT | TEB-10XPL ve TEB-10SLB için tablet bilgi noktası |
| KIO-22DSK-NT | TEB-22XP için tablet bilgi noktası |

Dier

| | |
|------------------|--|
| Standart Garanti | TEB-7XPL: 3 yıl ve yeni modellerle Gelimi Değişim |
| | TEB-10XPL: 3 yıl ve yeni modellerle Gelimi Değişim |
| | TEB-10SLB: 3 yıl ve yeni modellerle Gelimi Değişim |
| | TEB-15XP: - |
| | TEB-22XP: - |
| | |

Gallery

