

UP-25MD

A6 Analog Renkli Yazıcı



Overview

UP-25MD, medikal uygulamalar için tasarlanmış yüksek kaliteli bir yazıcıdır. Hem standart çözünürlüklü hem de yüksek çözünürlüklü sinyaller için çeşitli analog video girişleri vardır ve çok çeşitli medikal görüntüleme cihazlarıyla uyumludur.

Yazıcının fotoğraf kalitesindeki boya uçunmal teknolojisi, baskıların dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlar. Geleneksel UPC-21S ve UPC-21L medya serileri ile uyumludur. Baskıların görüntüleri çevresel tehlikelere karşı korur. Monitör çikna uyumlu hale getirmek ve renk üretim hassaslığını optimize etmek için RGB veya HSV renk alanları kullanılarak renkler ayarlanabilir.

Features

Boya uçunmal baskı

Boya uçunmal baskı teknolojisi yüksek kaliteli, hassas fotoğrafik baskılar almak için idealdir. Bu yazıcıyla oluşturulan zengin doygunluktaki görüntüler olağanüstü istikrarlıdır ve çok uzun ömürlüdür: Arıvleme ve cerrahi raporlar için idealdir.

Analog girişler

UP-25MD, çok çeşitli medikal ekipmandan gelen analog sinyalleri kabul eder. Kompozit, S-Video ve Komponent (SD ve HD) giriş seçenekleri, medikal görüntüleme cihazlarıyla yüksek

seviyede uyumluluk salar.

Kendinden laminasyonlu ve standart ortam seenekleri

UP-25MD hem standart hem de kendinden laminasyonlu iki ortam boyutunu (126 x 96 mm ve 96 x 72 mm) kabul eder. Laminasyonlu ortam basky neme, sv dökülmesine, parmak izlerine ve çiziklere kar korumak için ekstra bir bariyer salar. Ayrıca baskların görüntüsünü iyiletirir.

Renk ayar

Normal açık/koyu ve RGB ayarlarna ek olarak UP-25MD, görüntüleri daha ayrıntılı bir şekilde yönetmek ve düzeltmek için HSV özelliğine sahiptir. Örneğin, HSV (ton, doygunluk ve derinlik) kullanılarak görüntünün genel renk dengesini etkilemeden tek bir rengin yoğunluğunu artırmak veya azaltmak mümkündür. Renk ayarları ile kullanılmak üzere depolanabilir.

Kullanıcı dostu kontroller ve önden yükleme

Kullanıcı kontrolleri ve ortam derinliği için erişim noktası ön panelde bulunur; böylece cihaz yalnızca ön kısmında görüldüğü kompakt alanlara yerleştirilebilir.

Endoskopi arabalarına sacak şekilde tasarlandı

UP-25MD'nin kapladığı alan, standart endoskopi arabalarına kurulumu için sunacak şekilde optimize edilmiştir. Yazıcı destekleyen ayak önceki modellerle aynı konumda olduğu için yazıcıyı kolayca yükseltebilirsiniz.

Öngörülebilir bask maliyetleri

Her bask aynı miktarda eritki ve kat kullanır, böylece kullanıcılar ortam maliyetleri için bütçelerini kesin olarak belirleyebilir. Bu ayrıca kat ve baskı sarf malzemelerinin her zaman aynı anda değiştirileceği anlamına gelir,

böylece bakım görevlerinde önemli tasarruf sağlanır.

Medikal Güvenlik Standartlarıyla Uyumluluk

Bu ürün ABD ve AB'de medikal bir cihaz olarak değerlendirilir ve ürün güvenlik standartlarına (örn. IEC 60601-1) uyum sağlar.

Daha fazla ayrıntı için lütfen size en yakın Sony ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

Specifications

Genel Özellikler

Bask yöntemi	Boya uçunmal termal bask
Çözünürlük	423 dpi
Geçiler	Sarı, Camgöbeği, Macenta için 256'ar seviye (8 bit)
Görüntü ölçüleri	UP-21L/24LA: 2132 x 1600 nokta UP-21S/24SA: 1600 x 1260 nokta
Resim alanı	UP-21L/24LA: 127,9 x 96,0 mm (5 1/8 x 3 3/4 inç) UP-21S/24SA: 96,0 x 75,6 mm (3 3/4 x 3 inç)
Bask süresi*	UP-21L: Yaklaşık 29 sn UP-21S: Yaklaşık 19 sn UP-24LA: Yaklaşık 36 sn UP-24SA: Yaklaşık 25 sn
	NTSC/PAL sinyal sistemleri

TV sistemi	arasından seçim yapma (NTSC/PAL dümesini kullanarak)
HDTV IN/OUT sinyalleri	1080i/59,94i; 1080/50i (2:1 kadrma) 720/59,94p; 720/50p (aamal)
Kat tepsi kapasitesi	L boyutu: maks. 50 yaprak S boyutu: maks. 80 yaprak
Arabirim	RGB/Y/Pb/Pr (BNC) (×3): 0,7 Vp-p G'DE SENKRON: 0,3 Vp-p, senkron negatif SENKRON (BNC) (×1): 0,3 - 4 Vp-p, senkron negatif S VIDEO (4 pimli mini DIN) (×1): Y: 1 Vp-p, senkron negatif C: 0,286 Vp-p (NTSC), 0,3 Vp-p (PAL) VDEO (BNC) (×1): 1 Vp-p, senkron negatif
Kontrol konnektörleri	UZAKTAN KUMANDA 1: RM-5500 Uzaktan Kumanda Birimi (birlikte verilmez) için özel mini jak (×1) UZAKTAN KUMANDA 2 (otomatik bask konnektörü) : Stereo mini jak: (×1), istee bal RM-91 Uzaktan Kumanda Birimi veya FS-24 Ayak Pedal için

RS-232C (Bilgisayar kontrol arabirimi)
: D-sub 25 pimli konektör (× 1)

Güç Gereksinimleri	AC 100 V - 240 V, 50/60Hz
Giriş akımı	1,7 A - 1,0 A
Çalışma sıcaklığı	5°C - 35°C (41°F - 95°F)
Çalışma nemi	%20 - %80 (yoğusuz)
Saklama ve nakliye sıcaklığı	-20°C - +60°C (-4°F - +140°F)
Saklama ve nakliye nemi	%20 - %80 (yoğusuz)
Boyutlar	212 (G) x 98 (Y) x 398 (D) mm, (8 3/8 x 3 7/8 x 15 5/8 inç)
Ağırlık	5,7 kg (12 lb 6 oz)

Notlar

Notlar

* UPC-21S Renkli Baskı Paketi kullanırken yüksek hız modunda ölçülmüştür (veri aktarım süresi hariç)

Aksesuar yelpazesi

CD-ROM (21 dilde Kullanım
Talimatlar (PDF))

Bu Yazıcı Kullanmadan
Önce (21 dilde)

Kat Tepsisi

Durdurucu

Temizleme Kartuu

Gallery



