

## UP-D72XR

Dijital Siyah Beyaz Termal  
Yazıcı, 20x25 cm format



### Overview

#### **Kompakt UP-D72XR ile fotoğraf kalitesinde film ve baskılar elde edin**

Sony UP-D72XR, mobil c-arm birimleri ve di röntgeni sistemleri gibi röntgen tan sistemleriyle birlikte kullanılm için özel olarak tasarlanmıştır.

#### **Üstün görüntü üretimi.**

UP-D72XR'de kullanılan Sony'nin doğrudan termal baskı teknolojisi, 300 dpi (yaklaşık) çözünürlüğe sahip fotoğraf kalitesinde baskılar üretir.

#### **Baskı ortamı esnekli.**

Hem 8 x 10 inç Mavi Termal Film hem de Termal Baskı Ortamı destekleyen UP-D72XR, çok çeşitli uygulamalar için uygundur.

Yeni UPT-735BL Mavi Termal Film, geleneksel gümüş halid röntgen filmlerine göre 3,0 optik yoğunluğuyla röntgen görüntülerinin olağanüstü netlikte üretilmesini sağlar. Röntgen görüntüsü analizinde girişimi önlemek için bu film yaklaşık %25\* oranında pus seviyesi sunar.

\*effektivite ölçümleriyle ölçülür.

Yeni UPP-725 Termal Baskı Ortamı, röntgen görüntüsünün

net bir ekilde görülebilmesi için üstün kalitede tek renkli görüntü üretimi sunar.

## **Otomatik ortam tanma.**

UP-D72XR, kullanılan ortam türünün Mavi Termal Film mi Termal Bask Ortam m olduğunu algılar ve hassas bir gri tonlama üretmek için gama erisini otomatik olarak uygun ekilde ayarlar

## **Yüksek hzl bask.**

Zamann önemli oldu medikal uygulamalar için ideal olan UP-D72XR, 8 x 10 inç boyutlarındaki bir görüntüyü sadece 45 saniyede basar.

## **Yüksek Hzl Veri Arabirimlerini destekler.**

UP-D72XR, harici cihazlardan yüksek hızda veri aktarma imkanı sunan USB ve IEEE1284\* arabirimleriyle donatılmıştır.

\* ECP (Geniletilmiş Özellikler Balant Noktası), Yarı Bayt Uyumlu ve Uyumlu modlarında desteklenir.

## **Kompakt ve Hafif Tasarım.**

Boyutları yalnızca 412 x 210 x 431 mm (16 1/4 x 8 3/8 x 17 inç, G x Y x D) ve ağırlığı yalnızca 15,5 kg (34 lb 3 oz) olan UP-D72XR'nin üst ve yan kısımlarında çıkıntılı parçalar bulunmaz ve mobil c-arm tıbbi araçlarına kolayca monte edilebilir.

## Features

### **Önden Yükleme Kullanımı.**

UP-D72XR'nin kullanımı ve bakımı kolaydır. Tüm önemli kontroller ön panele yerleştirilmiştir. Genellikle ön panelde bulunan kolay okunur LCD ekran da kullanıcıların tüm baskı işlemlerini görebilmesini sağlar.

### **Güvenli Kilitleme Sistemi.**

Yeni tasarlanan güvenli baskı ortamı tepsisi kilitleme sistemi, mobil

pazar düünölerek getirilmitir. Bu sistem, yazc tanrken bask ortam tepsisinin kilitli kalmasn salar.

### **Ortam Kolayca Kontrol Etmek için Pencere.**

Birimin bask ortam tepsisinin üzerinde küçük bir ortam penceresi vardr. Bu pencere, ortam basks tepsisini açmadan kullanlabılır film veya bask ortam miktarı kontrol etmenizi salar.

### **Sökülebilir Toz Filtresi.**

Soutucu fann görüntüleyicinin içine toz çekmesini önlemek için UP-D72XR'de sökülebilir toz filtresi vardr. Bu, baslan görüntülerde beyaz benekler olumas gibi sorunlar ortadan kaldr.

### **Görüntüyü Yeniden Boyutlandırma Özelli.**

UP-D72XR'nin görüntüyü yeniden boyutlandırma özelliini\* kullanarak görüntüleri tam sayfaya basabilir veya iki ya da dört görüntüyü tek bir sayfaya basabilirsiniz.

\* Bu özellik, birlikte verilen Microsoft® Windows® ile uyumlu yazc sürücüsü tarafından desteklenmez. Daha fazla ayrıntı için lütfen size en yakın Sony ofisiyle irtibata geçin.

### **Dünya Genelinde Güç Kayna.**

AC 100 V - 120 V ve AC 220 V - 240 V güç kaynaklarıyla çalabilen UP-D72XR, dünyanın her yerinde kullanlabılır.

### **Çevre Dostu.**

UP-D72XR Sony'nin kuru ileme teknolojisini temel alır, yani bask ortam sv kimyasallar veya gümü gibi ar metaller kullanmaz. Bu teknoloji, kimyasal atklar imha etme derdini ortadan kaldr.

## Specifications

## Genel Özellikler

Bask Yöntemi	Dorudan Termal Bask
Çözünürlük	300 dpi
Geçi	256 gri seviyesi
Etkin Bask Pikseli	2743 x 2320 nokta
Bask Alan	232,2 x 196,4 mm (9 1/4 x 7 3/4 inç)
Bask Süresi	Yaklak 45 saniye
Bellek	16 MB
Arabirim	USB, IEEE1284 (ECP, Yarm Bayt Uyumlu ve Uyumlu modlar)
Bask ortam tepsisi kapasitesi	100 sayfa (maks.)
Güç tüketimi	270 W (maks.)
Güç Gereksinimleri	AC 100 - 120 V, AC 220 - 240 V, 50/60 Hz
Boyutlar	412 (G) x 210 (Y) x 431 (D) mm
Arlk	15,5 kg (34 lb 3 oz)
Güvenlik standartlar	UL1950, UL2601-1, CSA C22.2 No.950/No.601., EN60950, EN60601-1, EN55022, EN60601-1-2,

---

## Birlikte verilen aksesuarlar

Bask ortam  
tepsisi

---

Sökülebilir toz filtresi

---

Termal kafa  
temizleme kiti

---

Temizleme  
yapraklar (2)

---

Tepsi klavuzu  
kapa

---

AC güç kablosu

---

Kullanım klavuzu

---

Garanti kart

---

Yazılım lisans  
sözleşmesi

---

CD-ROM (Windows NT,  
Windows 2000 ve  
Windows XP için  
yazıcı sürücüleri  
(USB, IEEE1284),

---

Talimat klavuzu)

---

## Gallery

