

UP-D898DC

DC güç giriine sahip, A6 Dijital Siyah-Beyaz Termal Yazc



Overview

Yüksek hız, yüksek kaliteli siyah beyaz medikal görüntü baskı; kompakt boyut ve DC gücü kullanm

UP-D898DC, diğer medikal sistemlerden ald 12-24V DC güç kaynağıyla çalışan, kompakt bir A6 medikal sınıf siyah-beyaz dijital yazıcıdır.

Dijital ultrason sistemleri, mobil C-arm'lar veya kardiyak kateterizasyon laboratuvar gibi uyumlu medikal görüntüleme ortamlarıyla entegre olacak şekilde tasarlanmıştır. Yüksek kaliteli termal baskı motoru, bu sistemlerin yakalad görüntüleri hasta kayıtlarında ve sevklerde kullanılmak üzere basabilir.

(UP-D898DC tarafından basılan görüntüler tanı için kullanılmamaktadır.)

UP-D898DC, UP-898 yazıcı serisinin DC güçlü sürümüdür. Aynı ön panel tasarıma (UP-D898MD gibi) sahiptir ve birçok operasyonel ve ergonomik geliştirmeler sunar ve daha fazla yer tasarrufu sağlar: Önceki UP-D898MD'ye göre yaklaşık 75 mm daha ince ve 0,7 kg daha hafiftir.

Yazıcı, iki saniyeden kısa sürede yüksek kaliteli siyah-beyaz

basklar üretebilir. Gelimi termal bask teknolojisi, kolayca bulunabilen bask ortamları kullanarak fotoğraf kalitesine yakın sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Geleneksel üst bıçak yan sıra yeni eklenen alt bıçakla, esiz Sony teknolojisi, kadın hem yukarı hem de aşağı olmak üzere iki yönde kesilmesini sağlar. Bu özellik, hemen hemen her yerde esnek yazıcı kurulumu ve sorunsuz yazdırma imkanı sunar.

Features

Yüksek bask kalitesi

Gelimi termal bask teknolojisi, yaklaşık 325 dpi ve maksimum 256 kademe gri seviyesindeki yüksek çözünürlüğü ile fotoğraf kalitesinde siyah beyaz baskılar üretir.

Çift bıçaklı yapı

Geleneksel üst bıçak ek olarak, ön kopya bir alt bıçak eklenmiştir. Böylece kat, yukarıdan yan sıra aşağı doğru da kesilebilir. Kesim yönü açısından salanan daha fazla esneklik, yazıcı kurulumu için yer seçeneklerini genişletir. Örneğin, yazıcı bir ultrason sisteminin çalıtırma konsolunun hemen altına kurulsun da kat kolayca önden kesilebilir. Üstelik baskı kadın deitirmek için ön panel açıldığında, emniyet mekanizması alt bıçak otomatik olarak gizlenir.

Ki saniyeden kısa sürede A6 baskılar

UP-D898DC, yüksek hız modunda çalışırken yaklaşık 1,9 saniyede A6 boy baskılar üretebilir (UPP-110HG veya UPP-110S baskı ortamıyla kullanıldığında).

Kompakt, yer tasarrufu sağlayan tasarım

Boyutları 88 mm (Y) x 154 mm (G) x 165 mm (D) olan UP-D898DC, medikal tıbbi araçlarına kolay ve esnek entegrasyon için UP-D898MD ile aynı yer tasarrufu sağlayan ön

panel tasarımına sahiptir.

DC güç kayna ile çalışma özelliği

UP-D898DC için bal bulunduu diier medikal modalitelerden alaca bir 12-24V DC güç kayna gerekir. Elektrik beslemesi balants Canon tipi bir DC gücü fii üzerinden yapılır.

Gelitirilmiş çalışma

UP-D898DC, yazıcı ayarları, seçilen kat tipini ve tavsiye mesajları görüntüleyen geni bir LCD panele sahiptir. Kumanda koluyla sezgisel kontrol, menülerde daha hızlı gezinmeyi sağlarken yeni Otomatik Kilit modu, bask ayarlarının yanllkla deitirilmesini önler.

Bask ayarları için baslı referans

Gerektiinde kolayca bavyurmak için seçilen ayarlar (Parlaklık, Kontrast, Gama ve Keskinlik), istee bal olarak bask kadındaki bu bir alana basılabilir.

Kolayca bulunabilen bask ortamların kullanılması

Sony, farklı uygulamaların ihtiyaçlarını karlamak için yüksek kaliteli, kolayca bulunabilen üç A6 termal bask ortam seçenei sunar. Parlak, uzun ömürlü, fotoraf kalitesine yakın baskları sunan UPP-110HD, UPP-110S veya UPP-110HG Çok Parlak Bask Kad tiplerinden istediğinizi seçebilirsiniz.

Geni PC uyumluluğu

Maksimum esneklik sağlamak amacıyla Windows XP, Vista®, 7 ve 8 (32/64 bit) için PC sürücülerini sağlar.

Hızlı klavye ile bask

"Farklı bask işlemleri için hızlı talimat klavyeleri, ön kontrol panelinden seçilebilir. Bunlar, kullanıcı klavyesine gerek kalmadan kolayca bavyurmak için basılabilir.*

*Yalnızca İngilizcedir."

Medikal Güvenlik Standartlarıyla Uyumluluk

Bu ürün ABD ve AB'de medikal bir cihaz olarak datlmtr ve ürün güvenlik standartlarına (örn. IEC 60601-1) uyar.

Daha fazla ayrıntı için lütfen size en yakın Sony ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

Specifications

Teknik Özellikler

Bask Yöntemi	Dorudan termal bask
Çözünürlük	325 dpi
Geçiler	8 bit (256 seviye) ileme
Resim Ölçeri	4096 x 1280 nokta (maks.)
Görüntü Alan	320x100 mm/ 12 5/8x3 7/8 inç (Maks.)
Kat Boyutu	110 mm kat genişliği (4 3/8 inç)
Bask Süresi	Yaklaşık 1,9 sn/görüntü (960 x 1280 nokta) (Yüksek hızda yazdırırken)
	Yaklaşık 3,3 sn/görüntü (960 x 1280 nokta) (Normal hızda yazdırırken)

Arabirim	Yüksek Hızlı USB (USB 2.0)
Yazıcı Sürücüsü Yazılım	Microsoft Windows 7 32/64 bit, 8 32/64 bit, 10 32/64 bit
Güç Gereksinimleri	12V ila 24V DC
Giriş Akımı	8,2 A ila 3,7 A
Çalışma Sıcaklığı	5°C - 40°C (41°F - 104°F)
Çalışma Nemli	%20 - %80 (yoğuşmaz)
Saklama ve Nakliye Sıcaklığı	-20°C ila +60°C -4°F ila +140°F
Saklama ve Nakliye Nemli	%20 - %80
Boyutlar (G x Y x D) *1	154 x 88 x 165 mm 6 1/8 x 3 1/2 x 6 1/2 inç
Ağırlık	1,8 kg 3 lb 15 oz
Aksesuar yelpazesi	Termal kafa temizleme sayfası (1) CD-ROM (1) (farklı dillerde kullanım talimatları, ben oku dosyası ve yazıcı sürücüsü dahil)

Bu Yazcy Kullanmadan
Önce (1)
Avrupa Temsilcisi (1)
Servis letiim Bilgileri Listesi (1)

Notlar

*1

Boyut deerleri yaklak
deerlerdir.

Gallery

