

UP-DR80MD

A4 Dijital Renkli Yazc



Overview

Medikal uygulamalar için UP-DR80MD dijital renkli yazc.

Kompaktln rahatln, üstün görüntü kalitesini ve düşük toplam sahip olma maliyetini birletiren UP-DR80MD, dünyann en küçük A4 boya uçunmal yazcsdr.

Kolay Renk Ayar

UP-DR80MD, yazc sürücüsü araclyla kolay renk ayaryapma imkan sunar. Sunulan önizleme görüntüsü, görüntüyü kolayca ayarlamanz ve onaylamanz salar.

Renk Arama Tablosu

Endoskopi ve ultrason gibi farkl modaliteler için uygun renkleri üretmeyi salayan iki tür renk arama tablosu vardır.

Varsaylan "Doal" ayar, s-RGB monitörü temel alan bir renk oluturur ve endoskopi görüntüleri için uygundur. Ultrason görüntüleri için daha canlı renkler üreten bir "CG" renk modu bulunur. Bu ayarlar yazc araclyla seçilebilir.

Gri Dengesi Ayar

Gri Dengesi Ayar, gereksinimlerinize en yakın rengi kolayca seçmenize imkan sunar ve uygulamanız için uygun ton araln salar.

Kablosuz Yazdırma Özelli

stee bal UPA-WU10* Kablosuz Yazdırma Sistemini kullanarak 5 V USB çıkış balant noktasına** sahip Sony dijital yazıcı ile mobil C-arm ve diğer hastane görüntüleme modaliteleri arasında kablosuz balant elde edebilirsiniz.

* UPA-WU10 ürün erişilebilirliği sat bölgesine göre değişebilir. Daha fazla bilgi için lütfen size en yakın Sony ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

** Uyumlu yazıcılarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen size en yakın Sony sat ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

Features

Üstün Baskı Kalitesi

Sony'nin boya uçunmal baskı teknolojisini kullanan UP-DR80MD, fotoğraf kalitesinde baskılar üretir. Yazıcı ayrıca her baskıya ağız, suya, neme ve parmak izlerine karşı koruyan koruyucu bir katmanla kaplayan Sony'nin laminasyon teknolojisini kullanır. Bu laminasyon teknolojisi, baskıların bozulma korkusu olmadan uzun süre depolanabilmesini sağlar. UP-DR80MD iki farklı boyutta kâğıt baskı yapabilir: A4 (297 x 210 mm, 11 3/4 x 8 3/8 inç) ve Letter (279 x 216 mm, 11 x 8,5 inç).

Kompakt Tasarım ve Kompakt Boyut

UP-DR80MD, yoğun medikal ortama uygun kompakt bir tasarıma sahiptir. Parlak, beyaz yüzeyi kolayca silinir. Ayrıca UP-DR80MD kompakt gövdesi sayesinde (yaklaşık 317 (G) x 207 (Y) x 425 (D) mm (12 1/2 (G) x 8 1/8 (Y) x 16 3/4 (D) inç) hem medikal tamir araçlarına hem de dar alanlara kolayca yerleştirilebilir.

Ön Denetim Kullanımı

Ön denetimli kullanım, kad ve eridi deitirmeyi kolaylaştırır ve UP-DR80MD'nin en dar alanlara bile kurulabilmesini sağlar. Bu kullanım tasarımı özelliği, yazıcıyı tamir araç üzerinde kullanmanıza da imkan tanır.

Yüksek Hızlı Bask

UP-DR80MD yüksek hızda çalır. Yaklaşık 76 saniyede A4 boyutlu görüntü basar

Kablosuz Yazdırma Özelliği*

steer bal UPA-WU10 Kablosuz Yazdırma Sistemi, UP-DR80MD ile cerrahi endoskoplar, ultrason sistemleri ve diğer hastane görüntüleme modaliteleri arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bu sistem, modalitelerin ameliyathaneler veya tedavi odaları arasında sık sık getirilip götürüldüğü yoğun klinik ortamlar için idealdir. Bu hepsi bir arada kablosuz yazdırma çözümü, uzun bir USB kablo gerektirmeden medikal görüntüleme modalitesi ile tam olarak olmayan yazıcı arasında bağlantı kurulmasını sağlayarak, medikal tamara araçlarının sorun alan sorununa çözüm getirir.

* Bu ilev, USB 5 V tip A Çıkış bağlantı noktası bulunan Sony dijital yazıcılarda mevcuttur. Uyumlulukla ilgili daha fazla bilgi için lütfen size en yakın Sony ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

Medikal Güvenlik Standartlarıyla Uyumluluk

Bu ürün ABD ve AB'de medikal bir cihaz olarak değerlendirilmekte ve ürün güvenlik standartlarına (örneğin IEC 60601-1) uyumludur.

Daha fazla ayrıntı için lütfen size en yakın Sony ofisi veya yetkili bayiyle iletişime geçin.

Specifications

Genel Özellikler

Bask Yöntemi

Termal bask

Çözünürlük	301 dpi
Geçiler	Sar, macenta ve camgöbei için 8 bit (256 seviye) ileme
Etkin Bask Pikseli	A4 boyutlu UPC-R80MD: 3400 x 2392 nokta Letter boyutlu UPC-R81MD: 3192 x 2464 nokta
Bask Alan	A4 boyutu: 287 x 202 mm (11 1/4 x 8 inç) Letter boyutu: 269 x 208 mm (10 5/8 x 8 1/4 inç)
Bask Süresi	A4 boyutu: Yaklak 76 sn Letter boyutu: Yaklak 72 sn
Arabirim	Yüksek Hzl USB (USB 3.0)
Kat Tepsisi Kapasitesi	50 sayfa
Güç Gereksinimleri	AC 100 - 240 V, 50/60 Hz
Giri Akm	3,4 - 1,4 A
Çık akm	0,5 A / 5 V (USB 3.0)
Çalma scakl	5°C - 35°C
Çalma Nemi	%20 - %80 (youmasz)

Saklama ve Nakliye
Scakl

-20°C - 60°C

Saklama ve Nakliye
Nemi

%20 - %80 (youmasz)

Boyutlar

Yaklak 317 (G) x 207 (Y) x 425
(D) mm
(12 1/2 (G) x 8 1/8 (Y) x 16 3/4 (D)
inç)

Arlk

Yaklak 11,5 kg (25,3 lbs)

Related products



UPC- R80MD

UP-DR80MD için A4
Kendinden
Laminasyonlu Renkli
Bask Paketi



HVO- 3300MT

Full HD 2D/3D medikal
kayt cihaz



HVO- 500MD (Surgical Version)

USB/NAS kayt ve
fotograf çekme
özelliikli Full HD
medikal kayt
cihaz



HVO- 4000MT

4K 2D/3D medikal
kayt cihaz



NUCLEUS

Medikal ortamlar için
akll dijital
görüntüleme
platformu

Gallery

