

UTX-B40

UWP-D bel tipi verici



Overview

Yüksek çözünürlüklü içerikler video prodüksiyonu sektöründe yaygınlaşırken, yüksek kaliteli sese yönelik talep artıyor. Günümüzün içerik oluturucular, yüksek kaliteli sesi çabucak, güvenilir şekilde ve snrl kaynakla yakalama zorluğuyla karşılaşmaya başlıyor.

Dijital işlemle üstün ses kalitesi, güvenilir RF iletimi, gerçek çift tuner çeitliliğiyle alm ve kullanıcı dostu özellikler sunan UWP-D serisi, ENG (elektronik haber toplama) ve EFP'nin (sahada elektronik prodüksiyon) yanı sıra belgeseller ve dökümanlar için ideal bir ortak.

- Sony dijital ses işlemle yüksek kaliteli ses
- Çabuk ve kolay biçimde güvenli kanal ayar yapmak için NFC SENK ilevi (URX-P03, URX-P03D ve URX-S03D alıcılarla KÖ senkronizasyon özelliği)
- Otomatik kazanç modu ses seviyesi kontrolü
- Mikrofon d ses için +15 dB kazançlı ses seviyesi yükseltme modu
- Hat girişi
- Tek bir vericiye birden çok alıcı iletilmesi için verici frekans alıcıya gönderilir
- Deiken ses ksm ilevi
- Sony WL-800/UWP/UWP-D serisiyle uyumlu
- Yüksek görünürlük sunan OLED ekran, iç/dış mekanda kullanılm için idealdir

- Güç kayna için USB konnektör
- ECM-V1BMP yaka mikrofonu içerir

Features

Yüksek kaliteli ses için dijital ses ileme

Sony'nin gelişmiş dijital ses ileme teknolojisi, daha iyi geçi tepkisi performansıyla yüksek kaliteli ses sunar. Yeni [istee bal] dijital ses arabirimi, birçok Sony profesyonel video kamerayla ve deitirilebilir lensli Alpha kameralarla SMAD-P5 Çoklu Arabirim MI yuva adaptörü üzerinden, mükemmel ses kalitesini çok daha iyi sağlamak için A/D ve D/A dönüştürme aamaların baypas ederek doğrudan dijital ses kayd sunar.

Hızlı, kolay frekans ayar

Sony'nin esiz derecede kullanıcı dostu olan NFC SENK özelliği, verici ile alıcı arasında hızlı, sezgisel ve güvenli kanal ayar sunar.

Hafif, kompakt tasarım

Daha düşük sistem boyutu ve ağırlığı; haber, belgesel, düşün ve uzaktan prodüksiyon gibi çeşitli uygulamalarda üstün kullanılabilirlik sunar. Alıcı, kompakt boyutu ve hafifliği sayesinde, küçük kameralar ve deitirilebilir lensli dijital kameralarla kullanım için ideal bir ortaktır.

Specifications

GENEL

Osilatör Tipi

Kristal kontrollü PLL sentezleyici

Anten Tipi

1/4 λ dalga boyu tel anten

14UC: 470,125 MHz - 541,875 MHz

Tayc Frekanslar	(UHF-TV kanallar 14-25) 25UC: 536,125 MHz - 607,875 MHz (UHF-TV kanallar 25-36) 42LA: 638,125 MHz - 697,875 MHz (UHF-TV kanallar 42-51) 90UC: 941,625 MHz - 951,875 MHz, 953,000 MHz - 956,125 MHz ve 956,625 MHz - 959,625 MHz 21CE: 470,025 MHz - 542,000 MHz (UHF-TV kanallar 21-29) 33CE: 566,025 MHz - 630,000 MHz (UHF-TV kanallar 33-40) 42CE: 638,025 MHz - 694,000 MHz (UHF-TV kanallar 42-48) 38CN: 710,025 MHz - 782,000 MHz (UHF-TV kanallar 38-46) E: 794,125 MHz - 805,875 MHz BJ: 806,125 MHz - 809,750 MHz KR: 925,125 MHz - 937,500 MHz
RF Çık Gücü	30 mW/5 mW seçilebilir (UC, U, CE, LA, CN modelleri) 10 mW/2 mW seçilebilir (J, E, KR modelleri)
Kapsül Tipi	Elektret kondansatör
Yönlülük	Çok yönlü
Giri balants	3,5 mm çaplı 3 kutuplu kilitli mini

	jak
Referans Ses Giriş Seviyesi	-60 dBV (MKROFON giriş, KAZANÇ MODU NORMAL olarak ayarlandnda, 0 dB atenüasyon) +4 dBu (HAT giriş)
Ses Azaltıcı Ayar Aral	0 dB - 27 dB (3 dB'lik kademeler)
Frekans Yanıt	23 Hz - 18 kHz (Tipik) (UC, U, CE, LA, CN, E, KR modelleri) 40 Hz - 15 kHz (Tipik) (J modeli)
Sinyal-Parazit Oran	60 dB (-60 dBV, 1 kHz giriş) 102 dB (KAZANÇ MODU OTOMATİK KAZANÇ olarak ayarlandnda, maks.) 96 dB (KAZANÇ MODU NORMAL olarak ayarlandnda, maks.)
Bozulma	En fazla %0,9 (-60 dBV, 1 kHz giriş)
Ses Gecikmesi	Yaklaşık 0,35 ms
Ton Sinyali Frekans	UWP-D sktrc modunda: 32,382 kHz UWP sktrc modunda: 32 kHz WL800 sktrc

	modunda: 32,768 kHz
Ekran	OLED
Güç Gereksinimleri	DC 3,0 V (iki LR6/AA boy alkalin pil) DC 5,0 V (USB Type-C konnektöründen salanr)
Pil ömrü*	30 mW ık gücüyle yaklak 8 saat (UC, U, CE, LA, CN modelleri) 10 mW ık gücüyle yaklak 10 saat (J, E, KR modelleri) *Pil ömrü, iki Sony LR6/AA boy alkalin pille, 25 °C'de (77 °F) ölçülmütür.
Çalma scakl	0°C - 50°C (32°F - 122°F)
Saklama/Nakliye scakl	-20 °C - +55 °C (-4 °F - +131 °F)
Boyutlar	63 × 73 × 19 mm (2 1/2 × 2 7/8 × 3/4 inç) (G / Y / D) (anten hariç)
Arlk	Yaklak 83 gr (2,9 oz) (piller hariç)

Related products



URX-P03D

UWP-D iki kanall
tanabilir alc



URX-P40

UWP-D tanabilir
alc



UWP-D21

UWP-D bel tipi
kablosuz mikrofon
paketi



UWP-D26

UWP-D bel tipi verici
ve XLR takilabilir
kablosuz mikrofon
verici paketi



UWP-D22

UWP-D el tipi
kablosuz mikrofon
paketi



URX-S03D

UWP-D iki kanall
yuvalc

Gallery

