

VPL-DW127

2600 lümen WXGA Masaüstü
projektör



Overview

Ofis ve snf için temel yüksek performans ve üstün kullanm kolayl salayan ekonomik masaüstü projektör

VPL-DW127, i ve eitim pazarlar için optimize edilmi özelliklere sahiptir ve bu özellikleri uygun bir fiyata sunar. Kompakt ve hafif olan projektör, sade tasarm sayesinde kolayca kurulabilir.

Sony 3LCD BrightEra™ panel teknolojisi, parlak ve renkli bir projeksiyon sunar. Çok sayda arabirim kolay balantya olanak salarken çeitli Görüntü Modlar da isterseniz slayt gösterileri, isterseniz de PC belgeleri, resimler veya videolar görüntölüyor olun tüm kaynaklarla görüntülemeyi en iyi hale getirir. Otomatik güç tasarrufu ilevi gibi çeitli akll enerji tasarrufu özellikleri dahili olarak bulunmaktadr. Ayrıca 10.000 saate kadar önerilen lamba deitirme süresi sayesinde, çallmayan süre ve bakım maliyetleri en aza indirilmitir.

Features

Kompakt, hafif ve k tasarm

Kompakt ve hafif bir gövdeye sahip olan VPL-DW127'nin boyutlar yaklak olarak 315 x 75 x 230,5 mm (12 13/32 x 2 15/16 x 9 1/16 inç), arl ise yaklak olarak 2,6 kg'dr (5,8 lb). Bu kompakt, hafif projektör, toplant odasnda veya

snfta rahatça tanabilir.

10.000 saatlik uzun ömürlü lambayla enerji açsndan verimli

Lamba sürücüsü lambann elektrik gücünü optimum ekilde kontrol eder ve 10.000 saatlik uzun lamba ömrüne ular. Önerilen lamba deitirme süresi önceki modele göre %43 orannda artmtr.

*Lamba modu: düşük, IEC61947 standard ile uyumlu

Gelimi enerji tasarrufu özellikleri

Gelimi lamba teknolojisi salam enerji tasarrufu özellikleri salar. Örnein, Otomatik Iık Karartma modunun üstün parlaklık kontrolü, projektör kullanılmad zaman önemli oranda enerji tasarrufu salar. Otomatik Lamba Modu projeksiyon srasnda k çkn yanstlan sahneye göre otomatik olarak ayarlar. Görüntüyü geçici olarak kapatmanz gerektiinde k çk tamamen devre d braklarak enerji tüketimi en aza indirilir.

Yüksek görüntü kaliteli, 3LCD BrightEra™ doal ve canl renkli görüntüler

Geni Ekran WXGA (1280 x 800) 16:10 ekran çözünürlüü, 3LCD BrightEra™ doal ve canl renkli görüntüler ve görüntü kalitesini optimize etmek için çeitli Görüntü Modlar ile bu projektör kendi snfnn en iyilerindedir. Üç temel rengi sürekli olarak yanstan optik sistem sayesinde projektör, renkli ve parlak görüntüler salayan mükemmel k verimlili sunar. Sony'nin BrightEra™ panelleri, gelimi panel k direnci, daha yüksek çözünürlük, yüksek parlaklık ve daha fazla panel güvenilirli sunar. Özellikle renkli içerik kullanırken (ör. snflarda kullanılan malzemelerde) yüksek renk üretilebilirli son derece önemlidir.

Optimum görüntü kalitesi için çeitli görüntü modlar

Projektör doru görüntü kalitesi için alt kullanlabılır görüntü moduna sahiptir: Dinamik, Standart, Sunum, Yaz Tahtas, Oyun ve Sinema. Kullanıcı, alt görüntü modu ve üç parlaklık modunun birleimiyle, görüntü kaynağı için en uygun görüntü/parlaklık kombinasyonunu ve ideal görüntü için en uygun ortam seçebilir.

A sunumu (LAN)

Projektör LAN ana kurulduğunda sunumlar a üzerindeki herhangi bir PC veya Mac® bilgisayardan yanstabılır. Aynı anda tablet veya akıllı telefon da balanabilir. jpg, pdf ve diğer desteklenen formatlar yanstabılırsınız. Aynı anda en fazla dört kullanıcı PC/Mac® bilgisayardan görüntü yanstabılır ve bir projektöre en fazla sekiz kullanıcı balanabilir. PC/Mac® için Projector Station for Network Presentation adlı bir uygulama salanır. Tablet/akıllı telefon için Pixelworks tarafından internetten indirilebilen bir uygulama salanır. Ayrıntılar için lütfen u adresi ziyaret edin: <http://PWPresenter.pixelworks.com>

iOS cihazlar için uzaktan kumanda

Projector Remote, Sony projektörler için sade bir uzaktan kumanda uygulamasıdır. Bu uzaktan kumanda uygulamasıyla aabala projektörler kontrol edilebilir. Uzaktan Kumanda, projektörü sade ve kolay dokunur düğmelerle çaltrmanz salar.

USB'den görüntüleme

Projektör tek bir USB kablosuyla görüntü ve ses* oynatma imkanı sunar. Bu ilev için sürücü yüklemeniz gerekmez. Kolay balant kurmak istediiniz durumlarda projektörü balamak için kullanılabılır bir yoldur.

* Video ve sese gecikme yaanır. Basit kullanımda Hat girişi veya HDMI® girişi kullanılması önerilir.

Giri adn özelleştirme

Ekrandaki giri menüsünde görünen giri adların özelleştirmek mümkündür. Kullanıcıların hangi ekipmanları bal olduklarını net olarak anlamaları için.

Specifications

Görüntüleme sistemi

Görüntüleme sistemi	3 LCD sistem
---------------------	--------------

Görüntüleme cihaz

Etkin görüntüleme alan boyutu	0,59 inç (15 mm) x 3 BrightEra LCD Panel, En boy oran: 16:10
-------------------------------	--

Piksel sayısı	3,072,000 (1280 x 800 x 3) piksel
---------------	-----------------------------------

Projeksiyon merceği

Odak	Manual
------	--------

Yakınlaştırma - Elektrikli/Manuel	Manual
-----------------------------------	--------

Yakınlaştırma - Oran	Yaklaşık x 1,3
----------------------	----------------

Yanıştırma açısı oran	1,36:1 - 1,77:1
-----------------------	-----------------

Iık kayna

Tip	Ultra yüksek basınçlı cval lamba
Elektrik gücü	210 W tipi

Önerilen lamba deitirme zaman *1

Lamba modu: Yüksek	3000 sa
Lamba modu: Standart	5000 sa
Lamba modu: Dükük	10000 sa

Filtre temizleme/deitirme döngüsü (Maks.) *1

Filtre temizleme/deitirme döngüsü (Maks.)	1000 sa (temizleme)
---	---------------------

Ekran boyutu

Ekran boyutu	0,76 m - 7,62 m (30 inç - 300 inç) (diyagonal olarak ölçülmütür)
--------------	---

Iık çık

Lamba modu: Yüksek 2600 lm

Lamba modu:
Standart 1900 lm

Lamba modu: D  k 1500 lm

Renkli k k

Lamba modu: Yüksek 2600 lm

Lamba modu:
Standart 1900 lm

Lamba modu: D  k 1500 lm

Kontrast oran (tam beyaz / tam siyah) *2

Kontrast oran (tam
beyaz / tam siyah) 3000:1

Hoparl r

Hoparl r 1 W x 1 (tek ses)

G r nt lenebilir tarama frekans

Yatay 19 kHz ile 92 kHz

Dikey 48 Hz ile 92 Hz

Ekran çözünürlüü

Bilgisayar Sinyali
Girii Maksimum ekran çözünürlüü:
UXGA 1600 x 1200 nokta*3

Video sinyali girii NTSC, PAL, SECAM, 480/60i,
576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p,
720/50p, 1080/60i, 1080/50i,
1080/60p, u öeler yalnızca
dijital sinyalle (HDMI girii)
kullanlabılır. 1080/60p, 1080/50p

Renk sistemi

Renk sistemi NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-N

Dikey eim düzeltme (Maks.)

Dikey +/- 30 derece

OSD dili

OSD dili 24 dil (ngilizce, Felemenkçe,
Franszca, talyanca, Almanca,
spanyolca, Portekizce, Türkçe,
Lehçe, Rusça, sveççe, Norveççe,
Japonca, Basitletirilmi Çince,

Geleneksel Çince, Korece, Tay Dili, Vietnam Dili, Arapça, Farsça, Fince, Endonezya Dili, Macarca, Yunanca)

GR ÇIKI (Bilgisayar/Video/Kontrol)

INPUT A	RGB/Y PB PR giri konnektörü: Mini D-sub 15 pimli (dii) Ses giri konnektörü: Stereo mini jak (VDEO GR ile paylaml)
INPUT B	HDMI giri konnektörü: HDMI 19 pimli, HDCP destei
VIDEO IN (VDEO GR)	Video girii konnektörü: Pim jak Ses girii konnektörü: GR A ile paylaml
LAN	RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
USB	Tip A
USB	B Tipi

Akustik ses

Lamba modu: Dük < 35 dB>

Çalma sıcaklığı/Çalma nemi

Çalma sıcaklığı/ Çalma nemi	0°C - 35°C (32°F - 95°F) / %20 - %80 (youmasz)
--------------------------------	--

Saklama sıcaklığı/Saklama nemi

Saklama sıcaklığı/Saklama nemi	-10°C - +60°C (14°F - +140°F) / %20 - %80 (youmasz)
--------------------------------	---

Güç Gereksinimleri

Güç Gereksinimleri	AC 100 V - 240 V, 3,0 A - 1,2 A, 50 Hz/60 Hz
--------------------	--

Güç tüketimi

AC 100 V ila 120 V	Lamba modu: Yüksek 301 W
AC 220 V ila 240 V	Lamba modu: Yüksek 287 W

Güç Tüketimi (Bekleme Modu)

AC 100 V ila 120 V	0,5 W ("Bekleme modu" "Düük" olarak ayarlandnda)
AC 220 V ila 240 V	0,5 W ("Bekleme modu" "Düük"

olarak ayarlandnda)

Güç Tüketimi (Aa Bal Bekleme Modu)

AC 100 V ila 120 V	5,3 W (LAN) 5,9 W (WLAN) 6,1 W (Tüm Terminaller ve Alar Bal) ("Bekleme Modu" "Standart" olarak ayarlandnda)
--------------------	---

AC 220 V ila 240 V	5,3 W (LAN) 5,9 W (WLAN) 6,1 W (Tüm Terminaller ve Alar Bal) ("Bekleme Modu" "Standart" olarak ayarlandnda)
--------------------	---

Bekleme Modu/Aa Bal Bekleme Modu Etkin

Bekleme Modu/Aa Bal Bekleme Modu Etkin	yaklak 10 dakika sonra
--	------------------------

Kablosuz Alar Açma/Kapatma Anahtar

1) MENU dümesine basn,
ardndan [Connection/Power]

Kablosuz Alar Açma/Kapatma Anahtar	(Balant/Güç) öesini seçin 2) [WLAN Settings] (WLAN Ayarlar) 3) [WLAN Connection] (WLAN Balants) 4) On (Açk) veya Off (Kapal) öesini seçin
--	---

Is yaym

AC 100 V ila 120 V	1024 BTU/sa
AC 220 V ila 240 V	977 BTU/sa

Boyutlar (G x Y x D)

Boyutlar (G x Y x D) (çkntlar hariç)	Yaklak 315 x 75 x 230,5 mm (12 13/32 x 2 15/16 x 9 1/16 inç)
---	---

Arlk

Arlk	2,6 kg (5,8 lb)
------	-----------------

Mevcut aksesuarlar

Uzaktan kumanda	RM-PJ8
Kablosuz LAN Modülü	IFU-WLM3

steer bal aksesuarlar

Yedek lamba	LMP-D213
-------------	----------

Kablosuz LAN Modülü	IFU-WLM3
---------------------	----------

Notlar

*1	Rakamlar tahmini bakm zamann göstermekte olup garanti edilmez. Ortam koullarna veya projektörün kullanm ekline baldrnar.
----	--

*2	Bu deer ortalama bir deerdir.
----	-------------------------------

*3	VESA ndirgenmi Karartma sinyali için kullanlabılır.
----	---

ABD'deki müteriler için çevre uyars	Bu üründeki lamba cva içermektedir. Bu malzemelerin bertaraf edilmesi çevresel faktörlere göre düzenlenebilir. mha ve geri dönüşüm bilgileri için, lütfen yerel yetkililere bavurun veya daha fazla bilgi için u adrese bakn: www.sony.com/mercury .
-------------------------------------	--

Gallery

