

VPL-DX271

3.600 lümen XGA masaüstü
projektörü



Overview

Snflar ve toplant odalar için parlak, verimli, kullanm kolay projektör: mükemmel görüntü kalitesi ve düşük sahip olma maliyeti.

VPL-DX271 XGA projektör ofislerde, küçük toplant odalarında ve snflarda net ve parlak sunumlar için uygun maliyetli ve tam özellikli bir seçenektir. Hafif, kompakt ve enerji tasarruflu olmasının yan sra kurulumu ve diğer cihazlara balanması kolaydır.

3LCD BrightEra™ panel teknolojisiyle güçlü 3.600 lümen renkli k çk, çok aydınlık odalarda bile her zaman net görülen, keskin ayrıntılara sahip XGA çözünürlükte görüntüler sunar.

Çift HDMI bağlantı noktaları ve stick PC'leri ve akıllı donanım kilitlerini çaltran 5V USB kaynağı ile bağlantı kolaylaştırdı. Otomatik Balat özelliği sunuma daha hızlı balanmasını sağlar, Hızlı Kapatma özelliği bir sonraki toplantıya telandayken size zaman kazandırır. Sunum sayacı kullanıcı dostu bir diğer özellik de sunum yapan kişilere kendilerine ayrılan makul zaman geçmemelerini hatırlatmaktadır.

Akıllı enerji tasarrufu özellikleriyle iletme maliyetleri düşük tutulur. Kolaylatılmı bakım ve maksimum 10.000 saatlik ekstra uzun lamba deitirme süresi, youn snflarda ve ofislerde çalmama süresinin azaltılmasına yardımcı olur.

Features

Hafif, kompakt ve k

3 kg'den hafif olan VPL-DX271 yerden kazandırır ve toplant odalar veya snflar arasında kolayca taşınabilir.

Maksimum 3.600 lümen renkli k çıkyla parlak ve net görüntüler

Projektörün yüksek kık, sunumların tüm snf ve toplant odalarında net şekilde görülmesini sağlar.

Keskin sunumlar için XGA çözünürlük

XGA (1024 x 768) çözünürlük çok ince ayrıntılar sunar: Dorudan dizüstü veya tablettten sunum yapmak için kullanılır.

3LCD BrightEra™ teknolojisi

Verimli 3LCD panel sistemi Sony tarafından geliştirilen BrightEra™ teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Etkileyici, istikrarlı yüksek çözünürlüklü görüntüler ve mükemmel güvenilirlikle fark göreceksiniz.

Resim modlar

Her türden içeriğe sahip görüntülerinize ince ayar yapabilmek için çeitli görüntü modu seçenekleri mevcuttur. Bu modlardan biri de daha güçlü, yüksek etkili renkleriyle tam anlamıyla öne çıkan, daha parlak görünen görüntüler için Canlı modudur.

Gama ayarlaması

Gama erisi ayar; zengin ve vurucu renkler, net ve kolay okunur metinler ile hassas ton üretimi için üç ayar sunar.

Akll cihazlara çok yönlü balant

ki HDMI ve bir USB güç kayna balant noktas (maks. 5V 2A), dizüstü bilgisayarların yan sra "stick" bilgisayarlar ve akll donanm kilitleri gibi dier cihazlarla balanty kolaylatrr.

Basit ekran yanstma

Miracast uyumlu bir donanm kilidi (birlikte verilmez) takarak dizüstü bilgisayar, tablet ve akll telefonlardan kablosuz olarak yanstabilirsiniz.

Daha hzl sunum yapn

Otomatik Balat özelli, balanan HDMI veya VGA kaynandan gelen sinyalleri algılayarak projektörü açar, böylece sunuma hazr olursunuz.

Kapatn ve çkn

Hızlı Kapatma özelli, projektör sunum sonunda kapatıldıktan sonra souma süresini 10 saniyeye düürür, böylece bir sonraki toplantızn telandayken size zaman kazandır.

Sunum sayac

Konumaclar, ekrann köesindeki ileri veya geri sayan sayaç ile kendilerine ayrılan sunum süresini izleyebilir.

10.000 saate kadar uzun ömürlü lamba

Enerji tasarruflu lamba sürücüsü, çaltrma maliyetlerini düürmeye ve 10.000 saate kadar (Düük parlaklık modunda) olaanüstü lamba deitirme aralna katkıda bulunur.

Daha düük sahip olma maliyeti

Çeitli enerji tasarrufu özellikleri, toplam sahip olma maliyetini düürür. Otomatik Mod, görüntü içeriine bal olarak lamba parlaklık ayarlar. Lamba Karartma özelli, herhangi bir giri saptanmazsa veya önceden ayarlanm bir

süreden sonra parlak kademeli olarak azalır. Projektör uzaktan kumandasındaki Bo dümeye bastınızda, gerekli olmayan görüntü anında kapatılır.

Ses çık

Ses terminalleri, bulunulan odanın ihtiyaçlarını karlamak için aktif hoparlörlerin (birlikte verilmez) doğrudan bağlanmasını sağlar.

Kolay erişim, kolay bakım

Projektörün üst panelinden lambaya erişim, projektörün tavana veya masaya monte olmasından bağımsız olarak lambanın değiştirilmesini kolaylaştırır. Ayrıca sürgülü hava filtresi ve çıkarılabilir toz kapağı, projektörün tavan montajından ayrılmasını gerektirmeden kolay bakım sağlar.

Daha yüksek güvenlik için ayar kilidi

Projektör ayarlarında istenmeyen değişiklikler olmasını önler.

Specifications

Görüntüleme Sistemi

Görüntüleme Sistemi 3 LCD sistem

Görüntüleme cihaz

Etkin görüntüleme alan boyutu 16 mm (0,63 inç) x 3, En boy oran: 4:3

Piksel sayısı 2,359,296 (1024x768 x 3) piksel

Projeksiyon mercei

Odak	Manual
------	--------

Yakınlatırma - Elektrikli/Manuel	Manual
-------------------------------------	--------

Yakınlatırma - Oran	Yaklak 1,3
------------------------	------------

Yanıtma açış oran	1,37 - 1,80
----------------------	-------------

Iık kayna

Tip	Ultra yüksek basınçlı cval lamba
-----	-------------------------------------

Elektrik gücü	215 W tip
---------------	-----------

Önerilen lamba deitirme zaman *1

Lamba modu: Yüksek	3.000 sa
--------------------	----------

Lamba modu: Standart	5000 sa
-------------------------	---------

Lamba modu: Dük	10.000 sa
-----------------	-----------

Filtre temizleme döngüsü (Maks.)

Filtre temizleme
döngüsü (Maks.) 1000 sa (Temizleme)

Ekran boyutu

Ekran boyutu 0,76 m - 7,62 m (30 inç - 300 inç)
(diyagonal olarak ölçülmüştür)

Ik ık *2

Lamba modu: Yüksek 3600 lm

Lamba modu:
Standart 2300 lm

Lamba modu: Dük 1900 lm

Renkli k ık *2 (Lamba modu: Yüksek / Standart / Dük)

Lamba modu: Yüksek 3600 lm

Lamba modu:
Standart 2300 lm

Lamba modu: Dük 1900 lm

Kontrast oran (tam beyaz / tam siyah) *3

Kontrast oran (tam 4000:1

beyaz / tam siyah) *3 4000:1

Görüntülenebilir tarama frekans

Yatay 19 kHz ile 92 kHz

Dikey 48 Hz ile 92 Hz

Ekran çözünürlüü

Bilgisayar sinyali giriü Maksimum ekran çözünürlüü: UXGA 1600 x 1200 nokta

Video sinyali giriü NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i u öeler yalnızca dijital sinyalle (HDMI giriü) kullanlabılır; 1080/60P, 1080/50p

Renk sistemi

Renk sistemi NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N

Dikey eim düzeltme (Maks.) *4

Dikey +/- 30 derece

OSD dili

OSD dili	23 dil (ngilizce, Franszca, Almanca, talyanca, spanyolca, Portekizce, Japonca, Basitletirilmi Çince, Geleneksel Çince, Korece, Rusça, Tay Dili, Arapça, Türkçe, Lehçe, Vietnam Dili, Farsça, Endonezya Dili, Macarca, Yunanca, Çekçe, Slovakça, Rumence)
----------	--

Bilgisayar ve video sinyali giri/çık

INPUT A	RGB / Y PB PR giri konnektörü: Mini D-sub 15 pimli dii Ses girii konnektörü: Stereo mini jak
INPUT B	HDMI input konnektörü: HDMI 19 pimli, HDCP destei, Ses girii konnektörü: HDMI® ses destei
INPUT C	HDMI input konnektörü: HDMI 19 pimli, HDCP destei, Ses girii konnektörü: HDMI® ses destei
VIDEO IN (VIDEO GR)	Video giri balaycs: Ses jak
OUTPUT	Ses output konnektörü: Stereo

mini jak

Hoparlör

Hoparlör 1 W x 1 (tek ses)

Çalma sıcaklığı/Çalma nemi

Çalma sıcaklığı/
Çalma nemi 0°C - 35°C (32°F - 95°F) / %20 - %80 (youmasz)

Saklama sıcaklığı (Saklama nemi)

Saklama sıcaklığı
(Saklama nemi) -10°C - +60°C (14°F - +140°F) / %20 - %80 (youmasz)

Güç Gereksinimleri

Güç Gereksinimleri AC 100 V - 240 V, 3,0 A - 1,2 A, 50 Hz / 60 Hz

Güç tüketimi

AC 100 V ila 120 V Lamba modu: Yüksek: 304 W

AC 220 V ila 240 V Lamba modu: Yüksek: 282 W

Güç tüketimi (Bekleme Modu)

AC 100 V ila 120 V	0,50 W ("Bekleme modu" "Düük" olarak ayarlandnda)
--------------------	---

AC 220 V ila 240 V	0,50 W ("Bekleme modu" "Düük" olarak ayarlandnda)
--------------------	---

Is yaym

AC 100 V ila 120 V	1037 BTU/sa
--------------------	-------------

AC 220 V ila 240 V	982 BTU/sa
--------------------	------------

Boyutlar (G x Y x D)

Boyutlar (G x Y x D) (çkntlar hariç)	325,1 x 79,8 x 230,5 mm (12 13/16 x 3 5/32 x 9 1/16 inç)
---	---

Arlk

Arlk	Yaklak 2,7 kg (5,9 lb)
------	------------------------

Mevcut aksesuarlar

Uzaktan kumanda	RM-PJ8
-----------------	--------

Yedek lamba

Yedek lamba

LMP-D214

Notlar

*1

Deerler tahminidir.

*2

Deerler yaklaktr. Ortam koullarna veya projektörün kullanm ekline göre deiirler.

*3

Bu deer, lamba karartmayla ortalamadr.

*4

Elektronik düzeltme olmas nedeniyle V Keystone ilevi kullanldnda görüntü kalitesi bozulabilir.

Gallery

