

VPL-SW636C

3300 lümen WXGA Ultra Kısa
Yanıtma Açık etkileimli
projektör



Overview

Orta büyüklükteki sınıflar ve toplantı odaları için parlak, yüksek kontrastlı, geniş ekranlı projektör: Kurulumu kolaydır; gelimi etkileim ilevelerine ve düşük sahip olma maliyetlerine sahiptir.

VPL-SW636C Ultra Kısa Yanıtma Açık projektör; basit, esnek kurulumu; düşük sahip olma maliyetleri, gelimi etkileim özelliği ve diğer cihazlara kolayca bağlanabilmesiyle sınıfı veya kurumsal kullanım için idealdir.

Projektörü ekran veya tahtadan yalnızca 47 cm uzakta yerleştirerek 2 m üzerinde, büyük ve parlak görüntüler sunarken dikkati dağıtan parlamalar ve gölgeleri azaltır.

Sony'nin gelimi 3LCD BrightEra™ panel teknolojisi mükemmel renk kararlılığına sahip, yüksek kontrastlı geniş ekran WXGA görüntüler sunar. Projektörün güçlü 3300 lümen renkli ışık, sunumların aydınlık ortamlarda bile her zaman net şekilde görülmesini sağlar.

Yüksek kaliteli Wi-Fi® modülü okul veya ofis alanıyla sorunsuz entegrasyon sağlar. Böylece, öğrenciler ödevleri, görüntüleri ve grafikleri PC'lerinden, akıllı telefonlarından ve tabletlerinden kablosuz olarak paylaşabilir. Öğretmen ve

Öğrencinin ekrana aynı anda yaz yazmasını sağlayan çift kalem etkileimiyle öğrenim daha zengin ve daha ibirliine dayalı bir hale gelir. PC'siz etkileim modunda bal bir PC olmadan ekrandaki sunumlara yaz yazabilir, çizim yapabilir ve açıklama ekleyebilirsiniz.

Her iki projektörde de çeitli akll enerji tasarrufu sağlayan özellikler bulunur. 10.000 saate varan ekstra uzun lamba deitirme süresi, maliyetleri en aza indirir ve youn snflar ve ofislerde çalmama süresini azaltr. Yeni tasarlanan duvara montaj braketi, alçak tavanlı odalarda kurulumu kolaylatır.

Features

Maksimum 3300 lümen renkli k çkyla parlak ve net görüntüler

Projektörün yüksek k çk, sunumların tüm snf ve toplant odalarında net eilde görülmesini sağlar. Parlak gün ndan karartlm odalara kadar her ortama uygun üç parlaklık modu seçenei bulunur.

Ultra ksa yanstma açs

Projektörü ekran veya tahtadan yalnızca 47 cm uzaa yerletirin ve 80 inçe varan büyüklükte (diyagonal 2,03 m) görüntüler sunun. Dikkati datan parlama ve gölgeler önemli oranda azalır ve snf veya toplant odasında yer tasarrufu sağlanır.

Ayrıntlı sunumlar için WXGA çözünürlüü

Keskin ve ince ayrıntılar sağlayan WXGA (1280 x 800) çözünürlük sayesinde dizüstü veya masaüstü bilgisayardan dorudan kusursuz sunumlar yapın.

3LCD BrightEra™ teknolojisi

Projektörün verimli 3LCD panel sistemi Sony tarafından geliştirilen BrightEra™ teknolojisiyle güçlendirilmiştir. Etkileyici,

parlak, istikrarlı yüksek çözünürlüklü görüntüler ve artrlm panel güvenilirliyle fark göreceksiniz.

Gama ayarlamas

Yeni gama erisi ayar; zengin ve canlı renkler, net ve kolay okunur metinler ile hassas ton üretimi için üç ayar sunar.

Daha az bakım ve çalmama süresi için 10.000 saate kadar uzun ömürlü lamba (Düük modda)

Kullanm ömrü boyunca sahip olma maliyetlerini azaltmaya dorudan katkıda bulunan azaltlm bakım gereksinimiyle kesintiye uramadan daha uzun süre sunum yapn. Lamba ve filtre deitirme işlemleri aynı dönemde yapılabilir ve bu sayede daha az planlı bakım ziyareti gerekir.

Enerji tasarrufu salayan özellikler

Gelimi lamba teknolojisi bir dizi enerji tasarrufu özelliği sunar. Otomatik Karartma modu, projektör açkken kullanılmad zaman önemli oranda enerji tasarrufu sunar. Otomatik Görüntü Modu yanstma sırasında kçkn yanstlan sahneye göre otomatik olarak ayarlar. Picture Mute, enerji tüketimini en aza indirmek için yanstlan görüntüyü gerekmediinde kararır.

Kablolu veya kablosuz a üzerinden sunum

Yükseltile Network Presentation yazılım (birlikte verilir), tek tklamayla bağlantı kurarak aynı bal bir PC veya Mac® bilgisayardan sunum yapmayı kolaylatır. Aynı anda en fazla dört kullanıcı PC/Mac® bilgisayardan görüntü yanstabilir ve bir projektöre en fazla sekiz kullanıcı balanabilir. Aynı bal IFU-WLM3 USB kablosuz LAN modülü sayesinde, Pixelworks'ün VueMagic uygulamasını kullanarak tabletiniz veya akıllı telefonunuzdan kablosuz olarak sunum yapabilirsiniz (bkz. <https://www.vuemagic.com/?q=node/17>)

iOS mobil cihazlar uzaktan kumanda olarak

kullann

iOS için ücretsiz Projector Remote uygulamasını indirin ve projektör özelliklerini iPhone veya iPad cihazınızla odanın her yerinden kolayca kontrol edin.

USB Medya görüntüleyicisi

PC'ye gerek duymadan fotoğraf, görüntü veya grafik görüntülemek için USB sürücünüzü takın.

Tek kabloyla kolay PC bağlantısı için USB'den görüntüleme

Sadece tek bir USB kablosuyla bir PC veya Mac® bilgisayarındaki görüntüleri ve sesleri* sunun; yazılım sürücüsü yüklemeniz bile gerekmez.

* Video ve ses arasında gecikme yaşanabilir. Düşük gecikmeli uygulamalar için projektörün hat girişi veya HDMI girişi bağlantısını kullanılması önerilir.

Çift kalemle PC etkileimliliği

Öğretmen ve öğrenci ekrana aynı anda yazabilirler veya fare ve çok çeşitli çizim araçlarıyla harici kaynaktan gelen görüntülere açıklama ekleyebilirler: iki etkileimli kalem ve IPU2 PC yazılımı birlikte verilir.

PC'siz etkileimlilik

En fazla iki kişi, bir bilgisayara gerek olmadan ekrandaki sunumlara çizim yapabilir, yazabilir ve açıklama ekleyebilir. Zenginleştirilmiş çizim araçları ve Otomatik Kalem Hz, çizim yapmayı daha da kolay hale getirir.

Beyaz tahta modu

Tüm yansıtma yüzeylerini etkileimli tahtaya dönüştürün. Belge kamerası gibi bir harici kaynaktan gelen sunumlara veya görüntülere açıklamalar ekleyin. Açıklamalar ana görüntü olarak kaydedin ve anında geri çağırın.

Giri etiketi ile

Bal PC'ler, kameralar, BD/DVD oynatclar ve dier cihazlarn adn ekranda gormenizi salayan yeni giri etiketi ileviyle eitli kaynaklar takip etmek kolaylar.

Dahili hoparlörden gelen net, zengin ses

Ekstra ses sistemi eklemenize gerek yok. Güçlü 16 W hoparlörden gelen zengin, oday dolduran sesin keyfini karn.

Hız ve kolay kurulum

Ayarlanabilir optik yakınlatma ve lens kaydırma tüm snflarda hız ve sorunsuz bir kurulum salar. Zengin balant seçenekleri bilgisayarlar, DVD oynatclar, mikrofonlar ve dier AV cihazlarıyla olan balantlar kolaylatır.

Kolay duvar montaj

Alak tavanlı odalarda ekstra esneklik sunan yeni duvara montaj braketi tasarm sayesinde kurulum ok daha kolaydır.

Specifications

Görüntüleme Sistemi

Görüntüleme Sistemi 3 LCD sistem

Görüntüleme Cihaz

Etkin görüntüleme alan boyutu 0,59 in (15 mm) x 3 BrightEra LCD Panel
En boy oran 16:10

Piksel says 3.072.000 (1280 x 800 x 3) piksel

Projeksiyon merceci

Odak	Manual
------	--------

Yakınlatırma - Elektrikli/Manuel	Manual
-------------------------------------	--------

Yakınlatırma - Oran	Yaklak x 1,03
------------------------	---------------

Yanıtma açış oran	0,27:1-0,27:1 (0,267:1-0,274:1)
----------------------	---------------------------------

Lens kaydırma - Sabit	0,81 V
--------------------------	--------

Lens kaydırma - Elektrikli / Manuel	Manual
--	--------

Lens kaydırma - Aralk Dikey	+/-%3,7
--------------------------------	---------

Lens kaydırma - Aralk Yatay	+/-%2,3
--------------------------------	---------

Iık kayna

Tip	Ultra yüksek basınçlı cval lamba
-----	-------------------------------------

Elektrik gücü	225 W tipi
---------------	------------

Önerilen lamba deitirme zaman *3

Lamba modu: Yüksek	4000 sa
--------------------	---------

Lamba modu: Standart	6000 sa
-------------------------	---------

Lamba modu: D��k	10000 sa
------------------	----------

Filtre temizleme/deitirme d ng s  (Maks.)

Filtre temizleme/deitirme d�ng�s� (Maks.)	Lamba deitirme s�resi ile ayn s�re �nerilir
---	--

Ekran boyutu

Ekran boyutu	65 in�-110 in� (diyagonal �l�lm�t�r)
--------------	---

Ikk  k *1

Lamba modu: Y�ksek	3300 lm
--------------------	---------

Lamba modu: Standart	2300 lm
-------------------------	---------

Lamba modu: D��k	1900 lm
------------------	---------

Renkli k ık *1

Lamba modu: Yksek 3300 lm

Lamba modu:
Standart 2300 lm

Lamba modu: Dkk 1900 lm

Kontrast oran (tam beyaz / tam siyah) *2

Kontrast oran (tam
beyaz / tam siyah) *2 3000:1

Hoparlr

Hoparlr 16 W (mono)

Grntlenebilir tarama frekans

Yatay 15 kHz ila 92 kHz

Dikey 48 Hz ile 92 Hz

Ekran znrl

Bilgisayar Sinyali Maksimum ekran znrl:
Girii 1600 x 1200 nokta, fv: 60 Hz

480/60i, 480/60p, 575/50p, 720/60p,

Video sinyali giriş 720/50p, 1080/60i, 1080/50i,
1080/60p, 1080/50p

Renk sistemi

Renk sistemi NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-N, PAL-60

Dikey eim düzeltme (Maks.) *4

Dikey +4/-1 derece

OSD dili

OSD dili 27 dil (İngilizce, Fransızca,
Almanca, İtalyanca,
İspanyolca, Portekizce, Japonca,
Çince (İn • İİ), Korece, Rusça,
Felemenkçe, Norveççe, İsveççe,
Tay Dili, Arapça, Türkçe, Lehçe,
Vietnam Dili, Farsça, Fince,
Endonezya Dili, Macarca, Yunanca,
Çekçe, Slovakça, Rumence)

GR ÇIKI (Bilgisayar/Video/Kontrol)

RGB / Y PB PR giriş konnektörü:
INPUT A Mini D-sub 15 pimli diş

	Ses giri konnektörü: Stereo mini jak
INPUT B	RGB input konnektörü: Mini D-sub 15 pimli dii Ses giri konnektörü: Stereo mini jak
INPUT C	HDMI giri konnektörü: HDMI 19 pimli, HDCP destei, Ses giri konnektörü: HDMI® ses destei
S VIDEO IN	S Video giri konnektörü: Mini DIN 4 Pimli
VIDEO IN (VIDEO GR)	Video giri balaycs: Ses jak
OUTPUT	MONITOR output konnektörü: Mini D-sub 15 pimli dii Ses output konnektörü: Stereo mini
UZAKTAN KUMANDA	D-sub 9 pimli erkek/RS232C
LAN	RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX
USB	Tip A

USB	B Tipi
-----	--------

MKROFON GR	Mikrofon jak: Mini Jak
---------------	------------------------

Akustik Ses *5

Lamba modu: D��k	28 dB
------------------	-------

alma sıcaklık / alma nemli

alma sıcaklık / alma nemli	0°C - 40°C (32°F - 104°F) / %20-80 (youmasz)
---------------------------------	---

Saklama sıcaklık / Saklama nemli

Saklama sıcaklık / Saklama nemli	-10°C - +60°C (-4°F - +140°F) / %20 - %80 (youmasz)
-------------------------------------	--

G c Gereksinimleri

G�c Gereksinimleri	AC 100 V - 240 V, 3,5 A - 1,6 A, 50 Hz / 60 Hz
--------------------	---

G c t ketimi

AC 100 V - 120 V -
Lamba modu: Yüksek 341 W

AC 220 V - 240 V -
Lamba modu: Yüksek 328 W

Güç Tüketimi (Bekleme Modu)

AC 100 V ila 120 V 0,5 W ("Bekleme modu" "Düük"
olarak ayarlandnda)

AC 220 V ila 240 V 0,5 W ("Bekleme modu" "Düük"
olarak ayarlandnda)

Güç Tüketimi (Aa Bal Bekleme Modu)

AC 100 V ila 120 V 5,3 W (LAN) / 5,9 W (istee bal
WLAN modülü) / 6,1 W (TÜM
Terminaler ve Alar Bal,
"Bekleme Modu" "Standart" olarak
ayarlandnda)

AC 220 V ila 240 V 5,6 W (LAN) / 6,2 W (istee bal
WLAN modülü) / 6,4 W (TÜM
Terminaler ve Alar Bal,
"Bekleme Modu" "Standart" olarak
ayarlandnda)

Bekleme Modu / Aa Bal Bekleme Modu

Etkin

Bekleme Modu / Aa

Bal Bekleme

Yaklak 10 dakika

Modu Etkin

Kablosuz Alar Açma/Kapatma Anahtar

Kablosuz Alar
Açma/Kapatma
AnahtarMENU dümesine basn,
ardndan [Connection/Power]
(Balant/Güç)2) [WLAN Settings] (WLAN
Ayarlar)3) [WLAN Connection] (WLAN
Balants)4) On (Açk) veya Off (Kapal)
öesini seçin

Is yaym

AC 100 V ila 120 V

1163 BTU

AC 220 V ila 240 V

1119 BTU

Boyutlar (G x Y x D)

Boyutlar (G x Y x D)
(çkntlar hariç)Yaklak 372 × 138 × 382 mm
(14 21/32 x 5 7/16 x 15 1/32 inç)

Arlk

Arlk

Yaklak 6,3 kg (14 lb)

Mevcut aksesuarlar

Mevcut aksesuarlar

Remote Commander: RM-PJ8

Boy Pil

AC güç kablosu

Kullanma Talimatlar (CD-ROM)

Hzl Bavuru Klavuzu

Emniyet Düzenlemesi

Garanti kart

broürler (Uyar)

broürler (WEEE)

broürler (AB Pil yönergesi)

Uygulama Yazlm (CD-ROM):

PJS for Net. Presen x1, IPU2 x1

Etkileimli Kalem (AAA Pillerle):

IFU-PN250A (x1), IFU-PN250B (x1)

USB kablosu 5 m

stee Bal Aksesuarlar

stee Bal

Aksesuarlar

stee Bal Lamba: LMP-

E220

Tavana Montaj: PSS-645

Dier Aksesuarlar: IFU-WLM3

(WLAN modülü)

Notlar

*1	Deerler tahminidir.
*2	Bu deer, lamba karartmayla ortalamadr.
*3	Deerler yaklaktr. Ortam koullarna veya projektörün kullanm ekline göre deiirler. Jigyobu bunlar garanti edemez.
*4	Elektronik düzeltme olmas nedeniyle V Keystone ilevi kullanldnda görüntü kalitesi bozulabilir.
*5	Deerler yaklaktr. Ortam koullarna veya projektörün kullanm ekline göre deiirler.
ABD'deki müteriler için çevre uyars	Bu üründeki lamba cva içermektedir. Bu malzemelerin bertaraf edilmesi çevresel faktörlere göre düzenlenebilir. mha ve geri dönüşüm bilgileri için, lütfen yerel yetkililere bavurun veya daha fazla bilgi

için u adrese bakn:
www.sony.com/mercury.

Gallery

