

VPLL-3003

VPL-F Serisi için 0,33:1
yanstma açs oran
sunan Projeksiyon Lensi*



Overview 0,33:1* yanstma açs oran sunan ksa odak
yaknlatrma lensi

* Güncel modeller için yaklak rakam

Specifications

Teknik Özellikler

Yanstma açs oran	0.33:1
---------------------	--------

Ekran boyutu	80 inç - 300 inç
--------------	------------------

D. Kaydrma***	+/- %5
---------------	--------

Y. Kaydrma***	+/- %5
---------------	--------

Odak	Motorlu
------	---------

Köe Düzeltme	Motorlu
--------------	---------

F deer	F1.85
--------	-------

Odak Uzakl	5,9 mm
------------	--------

Odak Kalitesi**	ARC-F
Birleim Kalitesi**	Gereken "Panel Hizalama" ayar
Arlk*	Lens: 2,9 kg
Boyutlar* (GxYxD)	229×193,7×424,7 mm
Paket Boyutu* (UxGxY)	540x375x328 mm
3D Destei	Hayr
Parlaklk Oran* (%100 = standart lens, geni yaknlatrma konumu)	%88
aretler	Kabinden Da Bombe Mesafesi: +256,1 mm

Notlar

Notlar	*Deerler yaklaktr **Eklenen modele göre deiiklik gösterebilir ***Yanstma uzakl tablosunun konumuna baldr
--------	---

Gallery

