

## VPLL-4008

VPL-F Serisi için 1 yanstma  
açs oran sunan  
Projeksiyon Lensi\*



Overview 1\* yanstma açs oran sunan sabit ksa odak lens

\* Güncel modeller için yaklak rakam

## Specifications

### Teknik Özellikler

Yanstma açs  
oran

**VPL-FHZ120L, VPL-FHZ90L:**  
1,00:1

**VPL-FHZ700L, VPL-FX500L, VPL-FH500L:**  
1,10:1 (XGA modeli)  
1,08:1 (WUXGA modeli)

Zum / Odak

- / Manuel

**VPL-FHZ120L, VPL-FHZ90L:**

Dikey: +/- %32 Yatay: +/- %15

Lens kaydrma

## **VPL-FHZ700L, VPL-FX500L, VPL-FH500L:**

Dikey: Yukar %41 - Aa

%41 Yatay: Saa %19 - Sola %19  
(WUXGA modeli)

Dikey: Yukar %29 - Aa

%29 Yatay: Saa %18 - Sola %18  
(XGA modeli)

---

Açklk

f/2,00

---

Ekran boyutu

40 inç - 600 inç

---

Boyutlar

Yaklak G 148 x Y 133 x D 240  
mm (G 5 13/16 x Y 5 1/4 x D 9 7/16  
inç)

---

Arlk

Yaklak 2,6 kg (5,6 lb)

---

## Gallery

