

VPLL-Z3010

VPL-F Serisi için 1,0-1,39:1
yanstma açs oran
sunan Projeksiyon Lensi*



Overview

1,0-1,39:1* yanstma açs oran sunan ksa odak
yaknlatrma lensi

* Güncel modeller için yaklak rakam

Specifications

Teknik Özellikler

Yanstma açs oran	1,0:1 - 1,39:1
Zum / Odak	Elektrikli / Elektrikli
Lens kaydrma	Dikey: Yukar %60 - Aa %5 Yatay: Sa %29 - Sol %29
Açklk	f/1,75 - 2,1
Ekran boyutu	60 - 300 inç
Boyutlar	G 150 x Y 150 x D 227 mm
Arlk	2,0 kg

Gallery

