

## VPLL-Z4019

VPL-F Serisi için 2,41-3,07  
yanstma açs oran  
sunan Projeksiyon Lensi\*



### Overview

2,41-3,07\* yanstma açs oran sunan standart odak  
yaknlatrma lensi

\* Güncel modeller için yaklak rakam

### Specifications

#### Teknik Özellikler

Yanstma açs  
oran

**VPL-FHZ120L, VPL-  
FHZ90L:**

2,14:1 - 3,07:1

**VPL-FHZ700L, VPL-  
FX500L, VPL-FH500L:**

2,67:1 - 3,42:1 (XGA modeli)

2,62:1 - 3,36:1 (WUXGA modeli)

Zum / Odak

Elektrikli / Elektrikli

**VPL-FHZ120L, VPL-  
FHZ90L:**

Dikey: +/- %107 Yatay: +/- %57

Lens kaydrma	<b>VPL-FHZ700L, VPL-FX500L, VPL-FH500L:</b> Dikey: Yukar %113 - Aa %113 Yatay: Sa %63 - Sol %63 (WUXGA modeli) Dikey: Yukar %96 - Aa %96 Yatay: Sa %64 - Sol %64 (XGA modeli)
Açklk	f/1,70 ila 2,10
Ekran boyutu	40 inç - 600 inç
Boyutlar	Yaklak G 148 x Y 133 x D 212 mm (G 5 13/16 x Y 5 1/4 x D 8 11/32 inç)
Arlk	Yaklak 3,0 kg (6,6 lb)

## Gallery

