

## VPLL-Z8008

Ksa odakl yaknlatrma  
lensi



### Overview

#### **Ksa odakl yaknlatrma lensi**

0,80:1 ila 1,02:1

*Teknik özellikler ön deeerlendirmedir ve deitirilebilir*

### Specifications

#### Teknik Özellikler

Yanstma açs  
oran

0,80:1 - 1,02:1

Zum / Odak

Elektrikli / Elektrikli

Lens Kaydrma

Elektrikli, Dikey: +/- %50, Yatay: +/-  
%18

Açklk

f/2,9

Ekran Boyutu\*

60 inç ila 1200 inç

Boyutlar

G 141 mm x Y 170 mm x D 306 mm  
(G 5 9/16 x Y 6 11/16 x D 12 1/16 inç)

Arkk

4,1 kg / 9 lb

---

## Gallery

