

XDCA-FX9

FX9 kamera için Geniletme Birimi



Overview

Gelimi a balants, kablosuz ses* ve RAW çk ile iyiletirilmî kullanm**

Kablo gerekmeden dorudan PXW-FX9 kameraya balanan XDCA-FX9 geniletme birimi, çekim rahatln ve esnekliini gelitiren ilave kullanm rahatlı özellikleri sunar.

XDCA-FX9, BP-GL ve BP-FL serisi pilleri kolayca takma imkan sunarak en talepkâr çekimler esnasnda kamerann kullanm sürelerini uzatr.

Çok pinli bir konnektör üzerinden PXW-FX9'un arka ksmna hızla ve kolayca balanan XDCA-FX9, Ethernet veya ikili hücresel balant üzerinden ak yapmak ya da dosya aktarmak için gelimi a balants özellikleri sunar. Ayrıca kablosuz bir alc slotu üzerinden kolayca yüksek kaliteli kablosuz ses ekleme imkan tanır.* Zaman kodu ve D-tap gibi ilave çk konnektörleri de salanır.

Üçüncü taraf bir harici kayıt cihaz kullanılarak dorudan XDCA-FX9'dan 16 bit RAW sinyal çk yapılabilir.**

XDCA-FX9'un RJ45 Ethernet desteği sayesinde Pozlama, Beyaz Dengesi ve daha fazlas için kablolu RCP kontrolü***

salanr. stee bal LA-EB1 ile birlikte
kullanldnda XDCA-FX9, *** B4 lense güç verebilir.

* *PXW-FX9 Sürüm 2.0 veya üstü cihaz yazlm gerekir.*

** *PXW-FX9 Sürüm 2.1 veya üstü gerekir. Super35 görüntü dairesi
içinde QFHD 4k ve QFHD 100, 120 fps yüksek kare Hz
10 bitle snrldr.*

*** *PXW-FX9 Sürüm 3.0 veya üstü gerekir. LA-EB1 ve XDCA-FX9'u
balamak için LA-EB1 ile birlikte verilen kabloyu kullan.*

Features

Sorunsuz takma imkan, harika ergonomik özellikler

XDCA-FX9, çok pinli bir konnektör üzerinden, ilave kabloya gerek kalmadan dorudan PXW-FX9'a taklr. Çekim süresi, Sony BP-GL ve BP-FL serisi pillerle uyumluluk sayesinde uzatlmtr. Daha büyük lensler kullanldnda, geniletme birimi, kamera omuzda tanırken istikrar artır ve ön tarafta olabilecek arl da dengeler.

Gelimi a özellikleri

PXW-FX9'un dahili a balants özellikleri, Kablosuz LAN üzerinden ak yapmanz ve dosya aktarmanz salar. XDCA-FX9, görüntü kalitesini ve istikrar gelitirmek amacıyla iki hücresel an çoklanmayla veya Ethernet balants üzerinden kili Balant ile QoS Ak özelli sunar.

Kablosuz ses desteii*

Sahada haber prodüksiyonu için ideal olan geniletme birimi, DWX serisi ve URX serisi gibi alclarla uyumluluk için bir kablosuz ses alcs slotu ekler.

* *PXW-FX9 Sürüm 2.0 veya üstü cihaz yazlm sürümü gerekir.*

Harici kayıt cihaz ile 16 bit RAW kayıt**

PXW-FX9'a eklenen XDCA-FX9 geniletme birimi, üçüncü taraf bir RAW kayıt cihaz (ayr olarak satılır) üzerine kameradan 16 bit RAW çekim kaydedilmesini sağlar. Geniletme biriminin RAW arabirimi üzerinden doğrudan RAW veri çıkışı yapar.

** PXW-FX9 Sürüm 2.1 veya üstü gerekir. Super35 görüntü dairesi içinde QFHD 4k ve QFHD 100, 120 fps yüksek kare hızı 10 bitle sınırlıdır.

Ethernet ile RCP uzaktan kumanda

XDCA-FX9'un RJ45 Ethernet desteği sayesinde Pozlama, Beyaz Dengesi ve daha fazlası için kablolu RCP kontrolü sağlanır.

*FX9 Sürüm 3.0 veya üstü gerekir

Related products



BP-GL65A

66 Wh kapasiteli lityum iyon pil paketi



BP-GL95A

95 Wh kapasiteli lityum iyon pil takımı



BP-FL75

F serisi kameralar için Olivin uzun ömürlü pil



BP-FLX75

Olivin 76 Wh kapasiteli, uzun ömürlü pil



LA-EB1

FX9, FS7 ve FS7II B4 lens yuvası adaptörü

Gallery

