

XVS-1M/E Pack

3G özellikli, 4K-ready, IP-ready
XVS Serisi anahtarlayclar
uygun fiyatlı bir pakette



Overview

Birinci Sınıf XVS Serisi Anahtarlayıcının Özünü Tek Bir Pakette

XVS-1M/E Paketi, MVS ve XVS Serisi anahtarlayıcılarda uzun süredir kendini kanıtlamış ve sürekli gelişen Sony'nin güçlü özellik seti ile doludur. Bu elverişli, uygun fiyatlı paketler 1080p (3G) üretim için de kullanılabilir.

20 Kanal Kare Belleği ve Klip Geçisi

XVS Paketi, 20 kanal kare belleğini destekler. Bu bellek özelliğini kullanarak arka planda bir arka plan geçi yapılırken, bir CG görüntüsü (logo gibi) geçi ve bunun görüntüde bir taraftan diğer tarafa tanması gibi klip geçi efektleri oluşturabilirsiniz.

Güçlü Anahtar Boyutlandırıcı (2.5D DME)

Her kullanıcı için güçlü bir boyutlandırıcı ilevi sağlanır. Sistemde, ekran kompozisyonunu optimize etmekte çok kullanılan 8 x 2.5D DME efektleri kullanılabilir. Örneğin, tek bir ekranda birden çok görüntü kutusu oluşturabilirsiniz.

Giriş Format Dönüştürücü ve Kare Senkronize Edici

Her giriş için format dönüştürücü (FC) ve kare senkronize edici (FS) ilevleri standart olarak sağlanır. Sisteme, farklı video

formatlar ve hatta kilitsiz sinyaller gibi, çeitli sinyal tiplerinin giri yaplabilir. FC ilevnde u sinyal formatlar desteklenir: 480i, 576i, 720p, 1080i ve 1080p Seviye B.

2 Kanall Çoklu Görüntüleyici

Her XVS Paketinde, iki standart çoklu görüntüleyici kanal bulunur ve böylece ek çoklu görüntüleyici sistemi olmadan 32 ekranl izleme ortam salanr.

Gelecee Dönük Prodüksiyon Anahtarlaycs (stee Bal)

XVS Paketi, istee bal bir yazlm satın alınmasıyla 4K'y (UHD) ve istee bal donanm ile IP üzerinden video arabirimini de destekler.

Features

XVS-1M/E Paketi

- 1M/E 20XPT Kompakt Panel
- M/E bana 8 Tulayc
- 32 Giri, her birinde Format Dönütürücü ve Kare Senkronize Edici
- 24 Çk
- 20 Kanal Kare Bellei
- 2 Kanal Çoklu Görüntüleyici
- Uyar Sinyali, GPIO, Cihaz Kontrolü

Kaynak Ad Göstergesi ve Renkli Gösterge (LED)

Kaynak Ad, Veriyolu Ad veya takl Makro Ad görüntülenebilir. Kaynak rengi, RGB parametreleriyle deitirilebilir.

lev ve ShotBox

17 atanabilir dümeyle, 24 renkli LCD dümeleri. lev/ShotBox hatrlama, Anahtar Kare/Makro düzenleme ve Geçİ hz deiklii.

Related products



NETWORKED **XVS**

XVS-6000

IP ve SDI için giri düzeyi 4K/3G/HD resim masas



ICP-X7000

MLS-X1 ve XVS serisi anahtarlayclar için kontrol paneli

Gallery

