

AXS-AR1

AXS 存储卡和 SxS 存储卡
Thunderbolt 读卡器



简介

可通过 Thunderbolt 2 接口* 高速传输数据

AXS-AR1 AXS 读卡器能通过 Thunderbolt 2 接口从 AXS 存储卡提供高达 9.6 Gbps (1200Mb/s) 的数据读取速度，快得惊人。它能让用索尼摄录一体机或者 AXS-R7/R5 录像机录制的 4K/2K RAW/X-OCN/XAVC 文件分别导入 SxS 媒体或者 AXS-A 媒体变得比以往更容易。该存储卡读卡器还能同时处理 AXS-A 和 SxS 存储卡。

* 在认证中。

需要 macOS 10.6 或更高版本。目前尚不支持 Windows OS。

属性

可通过 Thunderbolt 2 接口实现高速传输

AXS-AR1 AXS 读卡器能通过 Thunderbolt 2 接口从 AXS 存储卡提供高达 9.6 Gbps (1200Mb/s) 的数据读取速度，快得惊人。

菊花链

该装置支持菊花链功能，可通过 Thunderbolt 2 将多个读卡器连接至 Mac。

可为 AXS 存储卡和 SxS 存储卡提供兼容插槽

AXS-AR1 不仅支持 AXS-A 存储卡，还支持 SxS 存储卡，它是使用 PMW-F55/F5 和 AXS-R7/R5 所需的传输读卡器。若要在拍摄时同时用到两种介质类型进行录制，使用它就会特别方便。

支持 macOS

AXS-AR1 兼容装有 macOS 10.6 或更高版本并且支持 Thunderbolt 2 的 Mac 计算机。不保证可以在所有计算机上运行。

规格

规格	
接口	Thunderbolt 2 (认证测试阶段)
功率	交流 - 直流适配器 (VGP-AC19V77) 输入：AC100V-240V、50Hz/60Hz 输出：19.5V/3.3A (最大)
功耗	约 25W
尺寸	约 100.0 x 71.0 x 193.5 mm (宽 x 高 x 深) (不含突出部分)
重量	约 1.0 kg (不含内存卡)
操作温度	0°C ~ 40°C
储存温度	20°C ~ 60°C
工作湿度	20% ~ 80% (无冷凝)
操作系统	Mac OS X 10.10 或更高版本
配件	Thunderbolt 电缆 (1) 交流适配器 (1)

图库

