

FW-85BA35G

85" 4K HDR 专业商用电视机



简介

针对专业应用优化了显示屏，能为贵企业呈现画质更优、色彩更明亮的图像

这款轻薄又节能的 FW-85BA35G 专业商用电视机，不仅能提供明亮而精美的 4K HDR 画质，还兼具操作简单、网络/控制能力灵活以及各种集成选项等优点。

规格

商用电视机特点

调光类型	框调光
显示设备	液晶
背光型	直接 LED

视频规格

视频信号	4096 x 2160p (24,50,60Hz), 3840 x 2160p (24,25,30,50,60Hz), 1080p (30,50,60Hz), 1080/24p, 1080i (50,60Hz), 720p (30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p
------	---

输入和输出

HDCP	HDCP 2.3 (用于 HDMI 1/2/3/4)
复合视频输入	1 (后部)
组件视频 (Y/Pb/Pr) 输入	1 (后部/混合带复合视频输入)
HDMI™ 连接 (总计)	4 (3 侧、1 后)
数字音频输出	1 (后部)
USB	3 (侧)
以太网连接	1 (侧)

设计特征

抛光 (表面颜色)	黑
台面支架	散装 (需要组装)

VESA® 孔空间兼容	是
VESA® 孔距	400 x 400 mm

节能环保

EEI 级	1 级
EEI 值	2,7
屏幕尺寸 (对角线测量)	85" (84.6")
功耗 (额定/标准)	340 W
功耗 (待机)	0.50W
电源要求	AC 220V
省电模式/背光关闭模式	是
动态背光控制	是
光传感器	是
交流电源输入	1 (后部)

度量单位

仅商用电视机 (W x H x D) (约)	约 1909 x 1097 x 80 (14.5) mm
商用电视机带支架 (W x H x D) (约)	约 1909 x 1175 x 433 mm
包装箱 (W x H x D) (约)	2082 x 1233 x 369 mm

重量

仅商用电视机	46.5
商用电视机带支架	49
包装箱	64

商用电视机规格

视角 (右/左)	178 (89/89) 度
视角 (上/下)	178 (89/89) 度
显示分辨率	QFHD
宽高比	16:9
操作系统	Android 8.0 Oreo

标牌规格

轻松 HTML5 标牌嵌入	是
---------------	---

多播/IPTV	是
---------	---

控制规格

酒店模式 Pro	是
----------	---

IP 控制	是
-------	---

HDMI 自动唤醒	是
-----------	---

图库

