

# SRG-XB25

具有 25 倍光学变焦能力的紧凑型 4K 60p 枪式远程摄像机



## 简介

这款高品质远程摄像机，配备强大的 25 倍光学变焦镜头，可拍摄清晰流畅、细节丰富的 4K 60p 视频流，能拍到大型场馆的细腻特写镜头。

SRG-XB25 高倍率枪式摄像机运用索尼数十年专业成像技术，广泛适用于各类内容创建应用。它是研讨会议室、演讲厅、虚拟制作演播室、政府/议会大楼、教堂等环境的理想选择，能拍出令人印象深刻的 4K 图片，并且支持流式传输。

对于多摄像机拍摄环境，经济高效的 SRG-XB25 颇具吸引力，无需专人操作摄像机，就能拍出高质量的图像。集成式镜头具有高达 25 倍的光学变焦能力，即使将摄像机安装在后厅或更大的礼堂和公共场所，也能清楚拍到演讲者和演示者的细腻特写镜头。

SRG-XB25 可无缝融入全 IP 制作环境，只用一根以太网电缆即可承载电源、流式视频和摄像机控制信号。

SRG-XB25 能与 REA-C1000 边缘分析装置无缝协作，将成为讲座拍摄应用的理想之选。例如，该摄像机具备强大的 25 倍变焦能力，可在大型教室或教学空间中拍到演讲者的手势和手写内容，以便 REA-C1000 能够提供客户所需的内容。

## 属性

### 坚固、时尚、紧凑

SRG-XB25 的尺寸仅为 70.9 x 80.1 x 178.3 mm，重量只有 872 g，可轻松集成到任何环境中。上下均可安装三脚架能提高安装灵活性。后面板护罩将增强坚固耐用性，易于观看的 Tally 灯适用于多摄像机设置。

### 强大的 25 倍光学变焦能力

集成式自动对焦镜头具有 25 倍光学变焦及额外数字变焦能力，能轻松拍到演讲者或观众的高清、细致特写镜头。

### 单电缆安装方式，轻松实现 IP 连接

只用一根以太网电缆即可承载摄像机控制、PoE 和流式视频输出信号，不仅降低了安装成本，还简化了空间受限或难以安装处的集成流程。包括支持实时流协议 (RTSP) 和实时消息协议 (RTMP) 在内的全 IP 集成。支持 NDI®|HX 也可通过可选许可证获得。

### 高质量 4K 60p 图像

该摄像机内置 1/2.5 英寸 Exmor R CMOS 成像器，能拍摄到清晰流畅、细节丰富的 4K 60p 视频，同时兼具出色的低光照灵敏度。

### 广播式 Tally 灯

当摄像机处于活动状态时，摄像机上安装的 Tally 灯能让讲师或演示者获得清晰的视觉确认。水平条状提示灯让表演者/演示者和导演都很容易看到。

### 音频输入

连接外部麦克风或线路电平来源后，可在演讲厅、会议室或真人秀节目中清晰捕捉到图片和声音。

## 规格

一般信息	
视频格式	3840p/1080p/720p/480p (480p 仅限 HDMI)
图像成像器	1/2.5 英寸 8.5 MP CMOS
帧频	59.94/50/29.97/25
视频输出接口	HDMI 2.0 / 以太网
光学变焦	25 倍
数字变焦	4 倍
焦距	4.8 - 120.5 mm
平移/俯仰	不适用
水平视角	68°
快门速度	1 ~ 1/10,000 秒 (AF 功能只在曝光时可用) < = 1/8>
最短物距	1.5 m
最低照度	1 lux (F1.6、50IRE、30fps、自动对焦) , 0.1 lux 用于手动对焦
视频编解码器	H.265 , H.264
音频编解码器	AAC
多视频流	是
视频流	RTSP / RTMP / NDI®  HX / MPEG-TS
摄像机控制	经由 IP 的 VISCA / ONVIF Profile S *待定 / VISCA / CGI 命令
Tally 灯	高 / 低 / 关
音频输入	3.5 mm x 1
PoE	是 (IEEE802.3af)
直流输入	12VDC +/-20%
红外线遥控器	不适用
尺寸 (宽 x 高 x 深) [*1]	70.9 x 80.1 x 178.3 mm
重量	872 g 1.91 lb
注	*1 尺寸数值均为近似值。

## 相关产品



**REA-C1000 Edge  
Analytics  
Appliance**

增强分析单元



**SRG-XP1**

带广角镜头的紧凑型 4K 60p POV  
远程摄像机



**BRC-X1000**

具备 1.0 英寸 Exmor R CMOS 成  
像器的 4K 平移/俯仰/变焦 (PTZ)  
摄像机

## 图库



